



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Lampa polimeryzacyjna MONITEX BLUELEX GT1200 (Rekondycjonowany (używany))**

- Używana, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji tajwańskiej,
- Zasilanie lampy poprzez akumulator Li-ion 7.4 V / 1500 mAh,
- Zasilanie stacji dokującej poprzez zasilacz 9 V,
- Lampa GT1200 firmy MONITEX to bezprzewodowa, ergonomiczna i uniwersalna lampa do polimeryzacji oraz do wybielania. Pozwalająca na pełną swobodę manewrowania w obrębie jamy ustnej pacjenta. Funkcjonalność i duża moc, szybka polimeryzacja w 8-10 sekund i ekonomiczne, okazjonalne wybielanie z użyciem dodatkowej nakładki,
- Niebieska dioda elektroluminescencyjna o dużej żywotności,
- Cyfrowy czytnik LCD pozwalający na ustawienie trybu i czasu naświetlania,
- Ciemny światłowód obrotowy do polimeryzacji Ø 10 mm,
- Możliwość sterylizacji światłowodu w autoklawie: 121°C; 134°C,
- Moc lampy: 900 - 1200 mW/cm<sup>2</sup>,
- Trzy tryby naświetlania: stały, narastający, pulsacyjny,
- Regulacja czasu naświetlania w zakresie: 1 - 90 sekund,
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora,
- Pozycja stand-by z funkcją oszczędzania energii,
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem materiału - wbudowany cichy wentylator,
- Lampa LED: 5 W,
- Długość fali: 450 ~ 470 nm,
- W skład zestawu wchodzi:
  - Lampa polimeryzacyjna,
  - Światłowód,
  - Osłonka ochronna,
  - Stacja dokująca (ładowarka),
  - Zasilacz sieciowy + przewód zasilający,
  - Instrukcja obsługi w języku angielskim,
- Wymiary rękojeści: 210 (d) x 43 (s) x 43 (w) mm,
- Waga rękojeści: około 175 g,
- Wymiary stacji dokującej: 192 (d) x 97 (s) x 65 (w) mm,
- Waga stacji dokującej: około 130 g,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

