



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Autorefraktometr TOPCON RM-A3300 (Rekondycjonowany (używany))**

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji japońskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 120 VA,
- **Topcon RM - A3300** jest autorefraktometrem do komputerowego badania i oceny ostrości wzroku poprzez dokonanie pomiarów krzywizny rogówki oraz soczewki oka,
- Samo badanie autorefraktometrem polega na wpuszczeniu do oka wiązki promieniowania podczerwonego i dokonaniu analizy refleksów wiązki odbijających się od struktur oka. Wbudowany w urządzenie komputer dokonuje dokładnej analizy uzyskanych refleksów, na podstawie czego generuje dane pokazujące określoną wadę refrakcji u pacjenta,
- **Cechy produktu:**
  - Manualna regulacja wysokości:
    - Podium za pomocą joysticka,
    - Podparcia dla podbródka za pomocą śruby,
  - Praktyczny joystick ułatwia ustawienie parametrów do testu,
  - Przycisk chwilowy uruchamia wybrane badanie,
  - Wyświetlacz TV o przekątnej 4",
  - Możliwość regulacji jasności oraz kontrastu,
  - Wbudowana drukarka na papier termiczny o szerokości 6 cm,
  - Do 10 pomiarów na jednym wydruku,
  - Złącze RS - 232C do transmisji danych do komputera,
  - Foliowany panel sterowania,
  - Klawiatura na panelu sterowania w języku angielskim,
  - Możliwość wyświetlenia 6 - ciu optotypów do badania wzroku,
  - Przełączanie między optotypami za pomocą foliowanych przycisków nad ekranem TV,
- Funkcje dostępne z poziomego panelu sterowania:
  - Przełączanie między dioptrią dla szkieł kontaktowych i okularów,
  - Tryb IOL dla badania oka z soczewką wewnątrzgałkową,
  - Drukowanie,
- Parametry dostępne z poziomego ukrytego pod klapką panelu:
  - VD pacjenta: 12 lub 13,75 mm,
  - Krok pomiarowy (STEP): 0.12 lub 0,25,
  - Cylinder (CYL): +, - lub MIX,
- **W zestawie:**
  - Przewód zasilający,
- Gabaryt ogólny: 27,5 x 45 x 47,5 cm,
- Waga: 21 kg,
- Kat 02,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

