



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Autoklaw STATIM 6000B G4+ (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji kanadyjskiej,
- **Zalety:**
 - Mały i bardzo wydajny autoklaw klasy B dla medycyny,
 - Komora sterylizacyjna - wysuwana szuflada zamiast kasety,
 - Kolorowy ekran dotykowy,
 - System zarządzania informacją - G4+,
 - Elektroniczna instrukcja obsługi,
 - Praca w sieci LAN,
 - Zgodność z normą EN13060 w zakresie sterylizacji wsadów typu A i B,
 - Dedykowane cykle testowe,
 - Opóźniony start cykli,
 - Rejestracja cykli - rejestracja w pamięci autoklawu,
- **ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:**
 - Autoklaw STATIM 6000B G4+,
 - Wbudowany rejestrator cykli Data Logger,
 - Taca narzędziowa,
 - Stelaż na narzędzia opakowane,
 - Narzędzie do wyjmowania tac,
 - Butla na skropliny,
 - Kabel zasilający,
 - Komplet przyłączy wodnych,
 - Pendrive,
 - Kabel Ethernet,
 - Filtr komory,
 - Filtr biologiczny HEPA,
 - Instrukcja obsługi w języku polskim,
- Dane techniczne:
 - Producent: SCICAN,
 - Kraj: Kanada,
 - Normy: PN EN 13060,
 - Przeznaczenie autoklawu: autoklaw medyczny,
 - Certyfikat CE: tak,
 - Zgłoszenie do UDT: nie wymaga,
 - Certyfikat Medical device: tak,
 - Język obsługi: polski,
 - Wyświetlacz: kolorowy, dotykowy,
 - Rejestracja cykli: wbudowany rejestrator na pendrive,
 - Sterylizacja wsadów typu: B, S, N,
 - Drukowanie etykiet: zewnętrzna drukarka (opcja - za dopłatą),
 - Praca w LAN: WiFi lub kabel sieciowy RJ45,
 - Oprogramowanie sieciowe: wbudowane, przeglądarka WWW,
 - Pojemność komory: 6l,
 - Ryglowanie drzwi: ręczne,
 - Wymiar komory: 297.9 × 214.8 × 79.2 mm (dł. × szer. × wys.),
 - Wymiar tacy: 297.9 × 214.8 × 79.2 mm (dł. × szer. × wys.),
 - Maksymalna ładowność wsadu: 2,6 kg,
 - Wytwornica pary: poza komorą sterylizacyjną,
 - Pojemnik na wodę zużyta: tak,
 - Pojemnik na wodę destylowaną: tak,
 - Zewnętrzny demineralizator: opcja (za dopłatą),
 - Podłączenie do sieci wod-kan: tak,
 - Głośność urządzenia: > 60dB,
 - Pobór mocy: zakres 0.6 kWh -1.0 kWh,
 - Wymiary zewnętrzne urządzenia: 57,0 × 40,6 × 20,0 cm (dł. × szer. × wys.),
 - Waga urządzenia: 24 kg,
 - Dodatkowe technologie:
 - Monitoring i zarządzanie przez sieć LAN,
 - G4 CLOUD - praca w chmurze,
 - Zaprogramowany start,
 - Profile użytkowników,
 - funkcja przypomnienia o wykonaniu testów (Vacuum - Helix / B&D - Vacuum + Helix / B&D),
 - Waga urządzenia: 24 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12-miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

