



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Dioptryjnik NIDEK LM-350 (Rekondycjonowany (używany))**

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji japońskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 15 W,
- **Nidek LM-350** jest przyrządem przeznaczonym do pomiarów zdolności skupiających soczewek i układów optycznych,
- Urządzenie gwarantuje prosty pomiar i precyzyjne centrowanie soczewek,
- Intuicyjna obsługa,
- Wyposażony w:
  - Żarówkę 240 V / 20 W,
  - Filtr zielony,
- Specyfikacja:
  - Oś (AXIS) w zakresie 0 - 180°,
  - Soczewka operatora: (-5) / 0 / 5 D,
  - Pryzma: 0 - 5 D,
  - Średnica soczewki: Ø 7 - 90 mm,
- Możliwość zmiany kąta nachylenia urządzenia w zakresie 90° względem jego podstawy,
- **Urządzenie nosi ślady użytkowania,**
- W zestawie instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
- Wymiary: 35 x 16 x 37 cm,
- Waga: 5 kg,
- Kat 03,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

