



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Autorefraktometr NIKON SPEEDY-1 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji japońskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Nikon Speedy-1** jest łatwym w obsłudze autorefraktometrem umożliwiającym dokonywanie pomiarów w szerokim zakresie pomiarowym,
- Samo badanie autorefraktometrem polega na wpuszczeniu do oka wiązki promieniowania podczerwonego i dokonaniu analizy refleksów wiązki odbijających się od struktur oka. Wbudowany w urządzenie komputer dokonuje dokładnej analizy uzyskanych refleksów, na podstawie czego generuje dane pokazujące określoną wadę refrakcji u pacjenta,
- Możliwość wyboru trybu pracy między manualnym i automatycznym,
- Posiada wbudowaną drukarkę na papier termiczny o szerokości 57 mm,
- Manualna regulacja wysokości podparcia podbródka w zakresie 25 - 30 cm,
- Regulacja wysokości czaszy w zakresie 3,5 cm,
- Joystick ułatwia ustawienie urządzenia do testu,
- Przycisk chwilowy uruchamia badanie,
- Wyposażony w ekran o przekątnej 4,5",
- Posiada gniazdo RS - 232C,
- Menu w języku: angielskim,
- Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskim,
- **Specyfikacja:**
 - Sfera: (- 18) - 28 D,
 - Cylinder: 0 - 12 D,
 - Oś: 1 - 180°,
 - PD: 1 - 85 mm,
 - VD: 0, 12, 13,5, 13,75, 15, 16 mm,
 - Minimalna średnica źrenicy: Ø 2,5 mm,
- W zestawie instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
- Wymiary: 46 x 25 x 47 cm,
- Waga: 16 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

