



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat USG ALOKA SSD-3500 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji japońskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 1000 VA,
- **Aloka SSD-3500** został zaprojektowany z myślą o ergonomii, mobilności i łatwości obsługi,
- **Wyposażony w:**
 - Monitor CRT o przekątnej ekranu 14,5",
 - 3 aktywne gniazda dla głowic,
 - Wbudowaną w panel sterowania klawiaturę alfanumeryczną,
 - Wbudowane głośniki,
 - Uchwyty transportowe,
 - **Nagrywarkę DVD SONY Model RDR-HX680** posiadającą następujące wejścia i wyjścia:
 - AERIAL (IN-OUT),
 - COMPONENT VIDEO OUT (Y, P_B/C_B, P_R/C_R)
 - S VIDEO,
 - LINE 1 / DECODER,
 - LINE 2 OUT (AUDIO R-L, VIDEO),
 - LINE 3 - TV,
 - HDMI OUT,
 - DIGITAL OUT (COAXIAL),
- **Funkcje:**
 - M,
 - B,
 - D,
 - Power Flow / Flow,
 - D.D.D.,
 - Harmonic,
- Menu w języku: angielskim,
- Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskim,
- Mobilny, na 4 kołach, wszystkie z hamulcem,
- **Aparat nosi widoczne ślady użytkowania,**
- **W zestawie:**
 - Videoprinter MITSUBISHI Model UP-897MD,
 - Nagrywarka DVD SONY Model RDR-HX680,
 - Głowica liniowa ALOKA Model UST-5710-7,5:
 - Częstotliwość: 7,5 MHz,
 - Głowica convex ALOKA Model UST-9123:
 - **Zakres częstotliwości:** 1 - 15 MHz,
 - Głowica endowaginalna ALOKA Model UST-9124:
 - **Zakres częstotliwości:** 1 - 15 MHz,
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 82 x 48 x 135 cm,
- Waga: 124 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

