



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Uchwyt do montażu ściennego LMK-02 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Trwała stalowa konstrukcja zapewnia niezawodne działanie,
- Szybka i intuicyjna instalacja,
- Elastyczna regulacja nachylenia,
- Kompatybilny ze standardem VESA (maks. 440 x 330 mm),
- Zamykany drążek bezpieczeństwa (klódka nie jest dołączona),
- Nośność: do 80 kg,
- Dane techniczne:
  - Uchwyt:
    - Wyświetlacz: Monitory 32"-55",
    - Wzór montażu: Maks. 440x330mm,
  - Obciążenie:
    - Udźwig: 80,0 kg (176,4 funta),
  - Regulacja:
    - Przechył: -15° to 0°,
  - Budowa:
    - Materiał: Stal,
    - Kolor: Czarny,
  - Waga:
    - Waga netto: 3.8 kg (8.3 lb),
    - Waga brutto (1 zestaw): 4.4 kg (9.6 lb),

