



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Autorefraktometr RIGHTON SPEEDY-K (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji japońskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 0,2 A,
- **Speedy-K** oferuje zaawansowaną inżynierię, szybkie pozyskiwanie danych i medyczny tryb oświetlenia retro,
- Czarno-biały monitor o przekątnej 5,5" pozwala na łatwe ustawienie ostrości,
- Menu na panelu sterownia w języku angielskim,
- Szybkie odczyty są dokonywane w momencie osiągnięcia wyrównania i ostrości, a kończone po zebraniu dokładnych danych,
- Pomiary są wykonywane z dużą szybkością, dzięki czemu przyrząd idealnie nadaje się do szybkiej akwizycji pomiarów. Pomiar refrakcji i keratometrii można wykonać w 0,35 sekundy,
- **Parametry:**
 - Zakres pomiarowy: S-18D do 23D,
 - Automatyczny wybór i kończenie danych; automatyczne wykrywanie pacjenta,
 - Minimalna średnica źrenicy: 2,5 mm,
 - Czas pomiaru: 0,01 sek.,
 - Pomiar ciągły: 0,2 sek. (czas wyświetlania),
 - Tryb szybki: 0,12 sek. (czas wyświetlania),
 - Tryb pomiaru: W pełni automatyczny/ręczny/ciągły do wyboru,
 - Liczba wydruków (normalne oko):
 - Automatycznie: 5 razy na oko,
 - Ręczny: 8 razy na oko,
 - Wykres fiksacji: Ulepszony cel obrazu drzewa; Wysoka/niska intensywność do wyboru
 - Pomiar wyładowań niezupełnych: Do 80 mm (w przyrostach mm),
 - Wybór VD 0,0 i jeden z 12,0, 13,5, 13,75, 15,0, 16,0 mm,
 - Wbudowana drukarka liniowa (szerokość papieru 58 mm),
 - IOL: Automatycznie,
 - Wbudowane gniazdo: RS-232C,
 - Klawisz funkcyjny x 4; Ustaw klucz x 1,
 - Odległość od blatu do punktu oka 14,9",
 - Przechowywanie danych: 100 osób,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 50 x 28 x 47 cm,
- Waga: 16 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

