



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Monitor chirurgiczny LG 27HK510S (Produkt nowy)

- Nowy,
- Monitor LG 27HK510S charakteryzuje się szczegółową jakością obrazu co preferuje ten monitor do zastosowania na salach operacyjnych,
- Monitor chirurgiczny LG z matrycą IPS Full HD i ekranem o rozmiarze 27 cali pozwala na jeszcze efektywniejszą pracę,
- **Cechy i zalety monitora LG 27HK510S:**
 - Optymalna jakość obrazu - Full HD IPS,
 - Ekran IPS Full HD z pokryciem 115% palety sRGB (Deep Red) jest kompatybilny z innymi monitorami chirurgicznymi Full HD. Zapewnia dokładny i realistyczny obraz, zwłaszcza w zakresie czerwieni,
 - Monitor chirurgiczny LG dokładnie mierzy i ustawia każdy ton skali szarości, dzięki czemu spełnia normę DICOM, część 14. Ponadto monitory chirurgiczne LG pozwalają na stabilne ustawienia jasności,
 - Monitory chirurgiczne LG łatwo się czyści i są trwałe, co zapewnia im odporność na kontakt z takimi substancjami jak krew czy inne płyny ustrojowe. Szczelność klasy IP35 przedniej części i IP32 tylnej zapewnia bezpieczeństwo z każdej strony,
 - Monitor chirurgiczny LG jest wyposażony w szkło ochronne, które zwiększa jego odporność na zachlapania wodą i płynami ustrojowymi oraz ułatwia czyszczenie,
 - Funkcja Flicker Safe prawie całkowicie eliminuje miganie ekranu, zmniejszając zmęczenie oczu. Połączenie funkcji Flicker Safe z technologią IPS zapewnia użytkownikom komfort pracy przez cały dzień,
- Dane techniczne:
 - Matryca:
 - Przekątna: 27,
 - Pokrycie Przestrzeni Barw: sRGB 115%,
 - Współczynnik proporcji: 16:09,
 - Jasność cd/m²: 1.000 cd/m²,
 - Czas reakcji (GTG) ms: 5,
 - Rodzaj matrycy: IPS,
 - Głębokość kolorów (bit): 10bit,
 - Rozdzielczość: 1920 x 1080,
 - Kontrast statyczny: 1000 : 1,
 - Kąty widzenia w poziomie / w pionie (CR≥10): 178/178 (CR≥10),
 - Złącza:
 - DVI-I: Tak,
 - Component: Tak zintegrowany z portem DVI-I,
 - SDI: Tak (3G-SDI),
 - USB: USB 1up/1down (do kalibracji sprzętowej),
 - Złącze ekwipotencjalne: POAG,
 - Composite: Tak (BNC),
 - S-Video: Tak,
 - HDMI: Tak,
 - Zdalne sterowanie: RS-232C,
 - Zasilanie:
 - Zasilacz zewnętrzny: Tak - 100~240V (50/60Hz),
 - Wyłączone zasilanie (maks.): 0.3W,
 - Włączone (standardowo): 120W,
 - Funkcje specjalne:
 - Picture Mode: Custom, Mono, Calibration 1, Calibration 2, sRGB, EBU, REC709, SMPTE-C, DICOM,
 - DDC/CI: Tak,
 - Inteligentna Autokonfiguracja: Tak,
 - PBP: Tak,
 - Temperatura barwowa: 6500K / 7500K / 9300K; Ręczna (5000K ~ 10000K),
 - Flicker safe: Tak,
 - Kalibracja Fabryczna: Tak,
 - Stabilizacja jasności: Tak,
 - RS232: Tak,
 - DPM (automatyczne wyłączenie ekranu): Tak,
 - SUPER+Resolution: Tak,
 - Smart Energy Saving: Tak,
 - Złącze kensington: Tak,
 - Wybór proporcji: Oryginal,
 - HDCP: Tak (1.4),
 - PIP: Tak,
 - Gamma: Gamma 1.8; 2.0; 2.2; 2.4; 2.6; DICOM Gamma curve,
 - Tryb DICOM: Tak (K_δ ≤ 10%),
 - Six Axis Control: Tak,
 - Dynamic Sync Mode (Thru Mode): Tak,
 - Kompensacja jednolitości: Tak,
 - Plug & Play: Tak,
 - Blokada klawiszy: Tak,
 - Black Stabilizer: Tak,
 - Mechaniczny wyłącznik: Tak,
 - Powłoka antybakteryjna: Tak,
 - Wymiary:
 - Urządzenie bez podstawy: 656 x 62 x 413 mm (szer,głęb,wys.),
 - Montaż ścienny: 200x100 / 100x100,
 - Waga: Urządzenie bez podstawy: 7.7 kg
- Posiada wystawiony aktualny Paszport techniczny,
- Gwarancja 36 miesięcy,

