



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Video-procesor OLYMPUS VISERA PRO OTV-S7PRO ze źródłem światła CLV-S40PRO (Rekondycjonowany (używany))**

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji japońskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **W skład zestawu wchodzi:**
  - **Video-procesor obrazu OTV-S7PRO:**
    - Moc: 150 VA,
    - Visera Pro OTV-S7 jest video-procesorem z obrazowaniem HDTV o rozdzielczości, która zapewnia wysoką jakość obrazu podczas endoskopii i laparoskopii,
    - **Posiada:**
      - Funkcję White Balance, NBI oraz IRIS,
      - Stopniową regulację kolorów (czerwonego, niebieskiego, chromy) w zakresie: (-8) / 0 / 8,
      - 3 - stopniową elektryczną regulację wzmocnienia obrazu, użyteczną w sytuacji, gdy światło jest niewystarczające z powodu zbyt dużej odległości dystalnego końca endoskopu od badanego obiektu,
      - Foliowany panel sterowania,
      - Klawiaturę na panelu sterowania w języku: angielskim,
    - **Wbudowane między innymi następujące wejścia i wyjścia:**
      - USB 2.0 do podłączenia klawiatury,
      - DIGITAL OUT,
      - HD/SD - 2 szt.,
      - Gniazda do podłączenia monitora, drukarki, komputera PC,
      - Port na kartę pamięci xD,
  - **Źródło światła CLV-S40PRO:**
    - Moc: 500 VA,
    - Przystosowane do endoskopów giętkich,
    - **Żarówki:**
      - Ksenonowa MD-631 o mocy 300 W - oświetlenie główne,
      - Halogenowa o mocy 35W 12V - oświetlenie awaryjne,
    - Żywotność lampy: ok. 500 godzin ciągłego użytkowania,
    - Automatyczna regulacja jasności,
    - Metoda automatycznego sterowania jasnością serwa migawki,
    - Automatyczna ekspozycja: 17 poziomów,
    - Foliowany, panel sterowania,
    - Klawiatura na panelu sterowania w języku angielskim,
    - Wskaźniki na panelu przednim - lampka awaryjna wskazuje: brak, nieprawidłowe działanie lub działanie lampy awaryjnej,
    - Wbudowana pompka powietrza z elektroniczną regulacją mocy,
- **W zestawie:**
  - Klawiatura OLYMPUS MAJ-1428,
  - Przewód połączeniowy MAJ-1411,
  - Przewód zasilający - 2 szt.,
- **Możliwość doposażenia w głowę kamery OLYMPUS OTV-S7PRO HD 12E (za dodatkową opłatą),**
- Wymiary ogólne zestawu: 53 x 38 x 25 cm,
- Waga zestawu: 26 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

