



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Wózek inwalidzki ALU REHAB NETTI III (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji norweskiej,
- **Netti III** to komfortowy wózek inwalidzki, który odpowiada na potrzeby w zakresie rehabilitacji pacjenta, transferu pacjenta, a także nieograniczonego dostosowania produktu do jego indywidualnych potrzeb,
- Przeznaczony do użytkowania w pomieszczeniach i na otwartych powierzchniach,
- **Wózek ma nową tapicerkę na siedzisku, zagłówku oraz podporach łydek,**
- **Cechy produktu:**
 - Stabilizacja pleców i głowy,
 - Regulacja głębokości siedziska,
 - Rączki do pchania regulowane na wysokość,
 - Opatentowany system wysuwanej płyty siedziska ułatwiającej transfer pacjenta,
 - Komfortowy do całodobowej opieki,
 - Ułatwiający zmianę pozycji ale także transfer pacjenta (wchylenie aż o 9 stopni względem podłoża do przodu oraz inteligentne podnóżki reagujące na to wchylenie),
 - System płynnej regulacji kąta oparcia i siedziska, za pomocą rączek przy uchwytach do prowadzenia w zakresie:
 - Pochylenie siedziska: - 9 - 0° / 0 - 16°,
 - Odchylenie oparcia: 86 - 90° / 90 - 133°,
 - Unikatowa poduszka oparcia Netti Smart (12 cm - stabilizacja boczna),
 - Sześciopozycyjne adaptory kół tylnych i przednich (koła z systemem szybkiego demontażu kół),
- **Wózek wyposażony jest w:**
 - Duży regulowany zagłówek ,
 - Zdemontowane **podłokietniki, posiadają widoczne ślady użytkowania,**
 - Blokadę abdukcijną średnia (11 cm) – nakładka zmniejsza ryzyko zsunęcia,
 - Hamulce po obu stronach wózka,
 - Regulowane podpory pod łydki,
 - Zabezpieczenie przed wywróceniem – antyflipy,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
- Wymiary:
 - Szerokość siedziska: 45 cm,
 - Głębokość siedziska: 45,5 cm,
 - Wysokość oparcia: 50 cm,
 - Szerokość całkowita: 63 cm,
 - Rozmiar kół przednich: 175 x 33 mm - pełne na szybkozłączach,
 - Rozmiar kół tylnych: 24" x 1" pełne - bezobsługowe na szybkozłączach,
 - Kąt odchylenia oparcia względem siedziska: 86°-133°,
- Maksymalny udźwig: 145 kg,
- Waga wózka kompletnego: 36 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

