



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Dioptrycznik NIDEK LM-350 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji japońskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 15 W,
- **Nidek LM-350** jest przyrządem przeznaczonym do pomiarów zdolności skupiających soczewek i układów optycznych,
- Urządzenie gwarantuje prosty pomiar i precyzyjne centrowanie soczewek,
- Intuicyjna obsługa,
- **Wyposażony w:**
 - Żarówkę 240 V / 20 W,
 - Filtr zielony,
- **Specyfikacja:**
 - Oś (AXIS) w zakresie 0 - 180°,
 - Soczewka operatora: (-5) / 0 / 5 D,
 - Pryzma: 0 - 5 D,
 - Średnica soczewki: Ø 7 - 90 mm,
- Możliwość zmiany kąta nachylenia urządzenia w zakresie 90° względem jego podstawy,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
- Wymiary: 35 x 16 x 37 cm,
- Waga: 5 kg,
- Kat 02,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

