



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Autorefraktometr z keratometrem RODENSTOCK CX 1000 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- **Zalety i cechy produktu:**
 - Kolorowy, dotykowy ekran,
 - Zintegrowana drukarka,
 - Prosta obsługa,
 - Nowoczesne i precyzyjne rozwiązania technologiczne,
 - Szybki i precyzyjny pomiar,
 - Pomiar refrakcji,
 - Pomiar keratometrii,
 - Innowacyjne rozwiązania,
 - Tryb automatyczny i manualny,
 - Podnoszony podbródek,
 - Uchylny, dotykowy ekran,
 - Komfortowy podczas badania - błyskawicznie wykonuje serię pomiarów,
- **Dane techniczne:**
 - **REFRAKTOMETRIA**
 - Zakres pomiarowy (sferyczny):
 - Zakres pomiaru: -30.00 D do +25.00 D (przy VD = 12.0 mm),
 - Krok pomiarowy: 0,12 D / 0,25 D,
 - Zakres pomiarowy (cylindryczny):
 - Zakres pomiaru: 0 D do ± 10,00 D (przy VD = 12,0 mm),
 - Krok pomiarowy: 0.12 D / 0.25 D,
 - Astygmatyzm osiowy (A):
 - Zakres pomiaru: 1° to 180°,
 - Krok pomiarowy: 1°,
 - Minimalna średnica źrenicy: Ø 2.0 mm,
 - **KERATOMETRIA:**
 - Promień krzywizny:
 - Zakres pomiaru: 5,0 do 13,0 mm,
 - Krok pomiarowy: 0.01 mm,
 - Moc rogówki:
 - 25,96 do 67,50 D (n = 1,3375),
 - Krok pomiarowy: 0,05/0,12/0,25 D,
 - Astygmatyzm i oś rogówki (C, A):
 - Zakres pomiaru (C): 0 D do 15 D (n = 1,3375),
 - Krok pomiarowy: 0.05/0.12/0.25 D,
 - Zakres pomiaru (A): 1° do 180°,
 - Krok pomiarowy: 1°,
 - **Główna jednostka:**
 - Zakres PD: 10 mm do 88 mm,
 - Odległość rogówki: 2,0 do 14,0 mm,
 - Krok pomiarowy: 0.1 mm,
 - Zakres roboczy automatycznego śledzenia: Góra i dół ± 16 mm,
 - Zakres roboczy automatycznego fotografowania: Góra i dół ± 13 mm,
 - Pamięć danych: 10 zmierzonych wartości dla każdego prawego i lewego oka,
 - Wbudowana drukarka: Drukarka termiczna (Liniowa drukarka termiczna z funkcją automatycznego odcinania),
 - Wyjścia: RC-232, wyjście wideo (VGA), USB, WiFi,
 - Wyświetlacz: Kolorowy wyświetlacz 7-calowy monitor TFT LCD (800 x 480 pikseli, odchylany/obracany),
 - Wymiary i wymagania elektryczne:
 - Wymiary WDH: 260 x 500 x 450 mm,
 - Waga: Około. 20,0 kg,
 - Zasilanie: 100 VAC do 240 VAC,
 - Częstotliwość 50/60 Hz,
 - Pobór energii: 40 VA do 60 VA,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,

