



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Nagrywarka DVD SONY DVO-1000MD (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji angielskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 0,56 - 0,28 A,
- **Nagrywarka Sony** to niewielkie, trwałe i łatwe w obsłudze urządzenie archiwizacji danych w formie cyfrowej,
- **Cechy produktu:**
  - Umożliwia nagrywanie i odtwarzanie obrazu w szerokiej gamie trybów światła widzialnego i innych,
  - Dysk twardy stanowi dodatkowe zabezpieczenie nagrań w przypadku utraty zasilania,
  - Możliwość nagrania do 3 h na jednej płycie,
  - Zapis na płytach DVD-RW,
  - Funkcja DVOFAST pozwala na wysunięcie płyty w mniej niż 2 minuty po nagraniu bez konieczności finalizacji płyty,
  - Tryb zamrażania pozwala ustawić jako pierwszy obraz klatkę lub pole,
  - Wygoda przeglądania nagrań dzięki automatycznie tworzonej liście wyświetlanej po naciśnięciu przycisku LIST na froncie urządzenia,
  - Złącze RS - 232C umożliwia zdalne sterowanie za pomocą innych urządzeń i odtwarzanie video z 30-rotnie większą prędkością,
  - Opcja przełączania między PAL a NTSC z poziomu menu,
  - Klawiatura na panelu sterowania oraz menu w języku angielskim,
- **Specyfikacja:**
  - Tryby nagrywania:
    - Tryb HQ: 60 min,
    - Tryb SP: 120 min,
    - Tryb LP: 180 min,
  - Format zapisu:
    - Video: MPEG - 2,
    - Audio: Dolby Digital,
  - Nośnik zapisu: DVD + RW,
  - Prędkość nagrywania na nośniku: 2,4 x, 4 x,
- **Wyposażony w różnego rodzaju wejścia i wyjścia:**
  - Analogowe wejścia i wyjścia VIDEO:
    - VIDEO IN - OUT: 3 gniazda BNC (w tym 2 dla VIDEO IN),
    - S-VIDEO IN - OUT: 3 gniazda 4 - stykowe DIN (w tym 2 dla S - VIDEO IN),
  - Analogowe wejścia i wyjścia AUDIO:
    - AUDIO IN - OUT: 4 gniazda typu jack dla prawego i lewego kanału,
    - MONITOR AUDIO: 1 gniazdo typu jack,
  - PILOT 1: gniazdo stereo mini jack dla pilotów SVRM - 100A (**brak pilota w zestawie**),
  - PILOT 2: gniazdo mini jack dla przełącznika nożnego (**brak przełącznika w zestawie**),
  - Gniazdo sygnału cyfrowego i LINK (DV IN),
  - Gniazdo RS - 232C,
  - Gniazdo USB 2.0,
- **W zestawie:**
  - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
  - Przewód zasilający,
- Wymiary: 21,5 x 13 x 39 cm,
- Waga: 6 kg,
- Kat 03,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

