



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Podnośnik wannowy elektryczny AQUATEC ORCA (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej, (2020 r.),
- Zasilanie poprzez 1 wbudowany akumulator Li-Ion 10,8 V 2150 mAh, (**możliwość wymiany na nowe za dodatkową opłatą**),
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 4 A,
- **Aquatec Orca** to podnośnik do wanny z napędem elektrycznym, który umożliwia komfortową i relaksującą kąpiel osobom, które nie są w stanie samodzielnie wejść i/lub wyjść z wanny,
- Został stworzony z myślą o osobach starszych i niepełnosprawnych,
- Pasuje praktycznie do każdego rodzaju wanny,
- Prosty system sterowania za pomocą pilota przewodowego zapewnia łatwą obsługę oraz pozwala na zwiększenie samodzielności osób o ograniczonej mobilności,
- **Cechy produktu:**
  - Sterowanie za pomocą ergonomicznego pilota, który utrzymuje się na wodzie,
  - Optymalnie uformowana płyta dolna, zapewniająca więcej miejsca w wannie,
  - Podstawa podnośnika zaopatrzona w przysawki gumowe uniemożliwiające przesuwanie się urządzenia w wannie,
  - Oparcie z możliwością odchylenia do 40 stopni,
  - Gładka powierzchnia, którą można łatwo i szybko wyczyścić,
  - Składana konstrukcja, optymalne wymiary i niewielki ciężar własny sprawiają że Aquatec jest łatwy do złożenia i przechowywania,
- **Specyfikacja:**
  - Napięcie 14 V
  - Prąd znamionowy 4 A
  - Typ akumulatora Lilon
  - Wejście ładowarki 230-240V AC, 50Hz
  - Wyjście ładowarki 24V DC, 200mA, 12W
  - Czas ładowania przy ostrzeżeniu o niskim napięciu ok. 5 godzin
  - Długość siedziska 590 mm
- **W zestawie:**
  - Komplet zdejmowanych pokryć,
  - Pilot przewodowy,
  - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
  - Zasilacz,
- Wymiary:
  - Szerokość siedziska z otwartymi klapami bocznymi: 71,5 cm,
  - Szerokość siedziska ze złożonymi klapami bocznymi: 39 cm,
  - Wysokość siedziska w najniższej pozycji: 6 cm,
  - Wysokość siedziska w najwyższej pozycji: 42 cm,
  - Ogólne
    - Po rozłożeniu: 62 x 71,5 x 108 cm,
    - Po złożeniu: 62 x 39 x 24 cm,
- Maksymalny udźwig: 135 kg,
- Waga zestawu: 12 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

