



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Podnośnik wannowy elektryczny AQUATEC ORCA (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej, (2020 r.),
- Zasilanie poprzez 1 wbudowany akumulator Li-Ion 10,8 V 2150 mAh, (**możliwość wymiany na nowe za dodatkową opłatą**),
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 4 A,
- **Aquatec Orca** to podnośnik do wanny z napędem elektrycznym, który umożliwia komfortową i relaksującą kąpiel osobom, które nie są w stanie samodzielnie wejść i/lub wyjść z wanny,
- Został stworzony z myślą o osobach starszych i niepełnosprawnych,
- Pasuje praktycznie do każdego rodzaju wanny,
- Prosty system sterowania za pomocą pilota przewodowego zapewnia łatwą obsługę oraz pozwala na zwiększenie samodzielności osób o ograniczonej mobilności,
- **Cechy produktu:**
 - Sterowanie za pomocą ergonomicznego pilota, który utrzymuje się na wodzie,
 - Optymalnie uformowana płyta dolna, zapewniająca więcej miejsca w wannie,
 - Podstawa podnośnika zaopatrzona w przysawki gumowe uniemożliwiające przesuwanie się urządzenia w wannie,
 - Oparcie z możliwością odchylenia do 40 stopni,
 - Gładka powierzchnia, którą można łatwo i szybko wyczyścić,
 - Składana konstrukcja, optymalne wymiary i niewielki ciężar własny sprawiają że Aquatec jest łatwy do złożenia i przechowywania,
- **Specyfikacja:**
 - Napięcie 14 V
 - Prąd znamionowy 4 A
 - Typ akumulatora Lilon
 - Wejście ładowarki 230-240V AC, 50Hz
 - Wyjście ładowarki 24V DC, 200mA, 12W
 - Czas ładowania przy ostrzeżeniu o niskim napięciu ok. 5 godzin
 - Długość siedziska 590 mm
- **W zestawie:**
 - Komplet zdejmowanych pokryć,
 - Pilot przewodowy,
 - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
 - Zasilacz,
- Wymiary:
 - Szerokość siedziska z otwartymi klapami bocznymi: 71,5 cm,
 - Szerokość siedziska ze złożonymi klapami bocznymi: 39 cm,
 - Wysokość siedziska w najniższej pozycji: 6 cm,
 - Wysokość siedziska w najwyższej pozycji: 42 cm,
 - Ogólne
 - Po rozłożeniu: 62 x 71,5 x 108 cm,
 - Po złożeniu: 62 x 39 x 24 cm,
- Maksymalny udźwig: 135 kg,
- Waga zestawu: 12 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

