



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Mikrosilnik endodontyczny VDW SILVER RECIPROC (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 12 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez jeden nowy wbudowany akumulator NIMH 6V 2000 mAh,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **VDW Silver Reciproc** to mikrosilnik endodontyczny do preparacji kanałów w ruchu recyprokalnym oraz obrotowym, Mikrosilnik z kontrolowanym momentem obrotowym dla bezpiecznego stosowania różnych systemów pilników NiTi,
- **Charakterystyka urządzenia:**
 - Wbudowany czytelny wyświetlacz, **posiada drobne ryski, które nie zakłócają prawidłowej pracy urządzenia,**
 - Menu urządzenia w języku angielskim,
 - Panel sterowania w języku angielskim,
 - Fabryczne ustawienia dla systemów pracujących w trybie ruchu obrotowego ciągłego: Mtwo. FlexMaster, ProTaper, Universal, K3TM i Gates Glidden.
 - Możliwość indywidualnej zmiany ustawień,
 - Program Doctor's Choice umożliwiające zapamiętanie 15 indywidualnych ustawień prędkości i momentu obrotowego,
 - Wygodna funkcja RECIPROC REVERSE,
 - Kąt ruchu recyprokalnego precyzyjnie dopasowany do budowy narzędzi RECIPROC,
 - Automatyczna kontrola momentu obrotowego w trybie ruchu obrotowego za pomocą funkcji Auto-Stop-Reverse,
 - Możliwość stosowania mikrosilnika w trakcie ładowania,
 - Wybór dowolnej wartości momentu obrotowego oraz prędkości dla każdego instrumentu,
- **W zestawie:**
 - Kątnica VDW SILVER 6:1,
 - Załącznik nożny,
 - Instrukcja obsługi wielojęzyczna (PDF),
 - Zasilacz 12 V,
- Wymiary ogólne: 9 x 20,6 x 9,5 (17,5 z kątnicą) cm,
- Waga zestawu: 1,5 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesiący na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

