



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Zestaw do termoplastycznego wypełniania kanałów gutaperką VDW BEEFILL 2in1 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **VDW BeeFill 2in1** to zestaw przeznaczony do termoplastycznego wypełnienia kanałów za pomocą gutaperki. BeeFill daje gwarancję wykonania wyjątkowo trwałych i szczelnych wypełnień - trójwymiarowych, gęstych i trwałych - kanałów korzeniowych, możliwych do wykonania w bardzo szybki i wyjątkowo higieniczny sposób,
- **Zalety:**
 - Duży i czytelny ekran panelu sterującego podzielony na wypełnianie odcinka wierzchołkowego (Downpack) oraz części środkowej i dokoronowej (Backfill),
 - Prosta nawigacja za pomocą przycisków,
 - Możliwość modyfikacji ustawień wg indywidualnych potrzeb,
 - Przyciski programujące do zapisywania preferowanych ustawień,
 - Ergonomiczna rękojeść umożliwiająca pracę 360° wokół osi,
 - Prosta aktywacja za pomocą elastycznego pierścienia czujnika,
 - Doskonale widoczne ujście kanału korzeniowego dzięki smukłej rękojeści urządzenia i wyjątkowo długiej kaniule,
 - Precyzyjne dawkowanie gutaperki sterowane przez mikrosilnik,
 - Akustyczne i wizualne monitorowanie pracy urządzenia,
- **Skuteczne wypełnienie kanałów korzeniowych każdego zęba:**
 - Wysoka skuteczność (90%) wypełniania kanałów błyskawiczną techniką kondensacji pionowej,
 - Trwałe uszczelnianie całego systemu kanałów korzeniowych,
 - Jednolite i gęste wypełnienie,
 - Minimalne ryzyko pęknięcia korzenia,
 - Możliwość odbudowy materiałami adhezyjnymi podczas jednej wizyty,
- **W zestawie:**
 - Uchwyt Pack,
 - Uchwyt Fill,
 - Pluggery ręczne Machtou - 3 szt.:
 - Rozmiar 1 - 2,
 - Rozmiar 3 - 4,
 - Rozmiar 0 (NiTi),
 - Osłona cieplna,
 - Instrukcja obsługi wielojęzyczna (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary ogólne: 16 x 16 x 15,5 (22 z uchwytem) cm,
- Waga zestawu: 2 kg,
- Kat 02,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

