



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Wózek inwalidzki elektryczny składany ANTAR AT52304 (Produkt nowy)

- Nowy,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej, (2022 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie poprzez jeden nowy wbudowany akumulator Li-ion 24 V 12 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 250 W,
- **Antar AT52304** to wózek inwalidzki napędem elektrycznym, który ułatwi funkcjonowanie osób starszych, schorowanych czy niepełnosprawnych,
- **Cechy produktu:**
 - Wózek bez problemu zmieści się nawet w niewielkich bagażnikach samochodowych, ponieważ posiada:
 - Składaną ramę krzyżakową, co znacznie ułatwia przechowywanie i transport,
 - Uchylne i demontowane podnóżki,
 - Składane (łamane) oparcie,
 - Uchylne podłokietniki, ułatwiające przesadzanie się,
 - Amortyzowane widelce przednich kół,
 - Panel sterowania - joystick możliwość zamontowania po prawej bądź lewej stronie,
 - Dwie ręczne dźwignie do zatrzymania wózka,
 - **Na pulpicie sterowania:**
 - Wskaźnik naładowania baterii,
 - Przycisk zwiększania i zmniejszania prędkości,
 - Klakson,
 - Włącznik/wyłącznik wózka,
 - Prędkościomierz - 5 biegów,
 - Koła pompowane: tylne 12", przednie 8",
 - Kółka anty-wywrotne zwiększające bezpieczeństwo,
- **Specyfikacja:**
 - Szerokość całkowita: 67 cm,
 - Długość całkowita: 100,5 cm,
 - Długość bez podnóżków: 78 cm,
 - Wysokość całkowita: 96 cm,
 - Wysokość siedziska od podłoża: 52 cm,
 - Szerokość siedziska: 45 cm,
 - Głębokość siedziska: 45 cm,
 - Wymiary po złożeniu: wysokość 73 cm x szerokość 44 cm,
 - Wysokość podłokietnika: 20 cm,
 - Prędkość maksymalna: 6 km/h,
 - Odległość hamowania przy prędkości 6 km/h: ≤ 150 cm,
 - Maks. promień skrętu: ≤ 120 cm,
 - Przybliżony zasięg na jednym ładowaniu: 20 km,
 - Maksymalny kąt wzniesienia: 6 st.
 - Koło przednie: opony niewymagające pompowania, średnica zewnętrzna 19 cm,
 - Koło tylne: Opony pneumatyczne, średnica zewnętrzna 40,6 cm,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
 - Ładowarka 24 V 2A,
- Maksymalny udźwig: 120 kg,
- Waga:
 - Akumulatora: 2,5 kg,
 - Wózka z baterią: 36 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,**
 - **3 miesiące na rynek międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

