



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Dioptryczny automatyczny NIKON NL-30 (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 50 VA,
- **Dioptryczny automatyczny NIKON NL-30** charakteryzuje się bardzo łatwą obsługą, wysoką jakością wykonania oraz szybkim i dokładnym pomiarem,
- **Specyfikacja:**
  - Sfera (S):  $S \pm 30D$  (krok co 0,12D lub 0,25D),
  - Cylinder (C):  $C \pm 12D$  (S+C; mniej niż 40D), (krok co 0,12 lub 0,25D),
  - Oś: 0-180° (krok 1°),
  - Pryzmat (P):
    - 3-kierunkowy: góra/dół wejście/wyjście (Px-Py), R0, dystans mm,
    - Poziomo 1-10  $\Delta$  (krok co 0,12 lub 0,25  $\Delta$ ),
    - Pionowo: 1-10  $\Delta$ ,
    - Wektor: 1-10  $\Delta$ ,
    - Podstawa: 1-360° (krok 1°),
  - Decentry: 160 mm (pionowo), 160 mm (poziomo),
  - Powiększenie: od 0 do 10D (krok co 0,12 lub 0,25),
  - Wskazanie R/L: Automatyczne przez czujnik dotykowy,
  - Średnica wiązki optycznej: 3mm,
  - Źródło światła: czerwone diody LED (x4) (660nm),
  - Współczynnik transmisji: 10% lub więcej (przy wiązce 660nm),
  - Czas pomiaru: w ciągu 2 sekund,
  - Interfejs: RS-232C,
  - Wyświetlacz: LCD z podświetleniem,
  - Soczewka kontaktowa: tryb twardego szkła/tryb miękkiego szkła,
  - Soczewka progresywna: Ciągłe czytanie,
  - Średnica soczewki: 4 - 100 mm,
  - Drukarka: druk termiczny,
  - Szerokość papieru: 60 mm,
- Posiada normalne ślady użytkowania,
- **Menu w języku: angielskim,**
- **Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskim,**
- **W zestawie:**
  - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
  - Przewód zasilający,
- Wymiary: 25 x 27 x 46 cm,
- Waga: 10 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

