



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Dioptrycz automatyczny NIKON NL-30 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 50 VA,
- **Dioptrycz NIKON NL-30** charakteryzuje się bardzo łatwą obsługą, wysoką jakością wykonania oraz szybkim i dokładnym pomiarem,
- **Specyfikacja:**
 - Sfera (S): $S \pm 30D$ (krok co 0,12D lub 0,25D),
 - Cylinder (C): $C \pm 12D$ (S+C; mniej niż 40D), (krok co 0,12 lub 0,25D),
 - Oś: 0-180° (krok 1°),
 - Pryzmat (P):
 - 3-kierunkowy: góra/dół wejście/wyjście (Px-Py), R0, dystans mm,
 - Poziomo 1-10 Δ (krok co 0,12 lub 0,25 Δ),
 - Pionowo: 1-10 Δ ,
 - Wektor: 1-10 Δ ,
 - Podstawa: 1-360° (krok 1°),
 - Decentrowanie: 160 mm (pionowo), 160 mm (poziomo),
 - Powiększenie: od 0 do 10D (krok co 0,12 lub 0,25),
 - Wskazanie R/L: Automatyczne przez czujnik dotykowy,
 - Średnica wiązki optycznej: 3mm,
 - Źródło światła: czerwone diody LED (x4) (660nm),
 - Współczynnik transmisji: 10% lub więcej (przy wiązce 660nm),
 - Czas pomiaru: w ciągu 2 sekund,
 - Interfejs: RS-232C,
 - Wyświetlacz: LCD z podświetleniem,
 - Soczewka kontaktowa: tryb twardego szkła/tryb miękkiego szkła,
 - Soczewka progresywna: Ciągłe czytanie,
 - Średnica soczewki: 4 - 100 mm,
 - Drukarka: druk termiczny,
 - Szerokość papieru: 60 mm,
- Posiada normalne ślady użytkowania,
- **Menu w języku: angielskim,**
- **Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskim,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 25 x 27 x 46 cm,
- Waga: 10 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

