



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Kolposkop CARL ZEISS KSK 150-FC (tor wizyjny) (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 150 VA
- **ZEISS KSK 150-FC** jest mobilnym kolposkopem wyposażonym w tor wizyjny,
- Źródło światła: żarówka halogenowa 12V / 100W,
- Płynna regulacja natężenia światła,
- Światłowód,
- Filtr zielony,
- Powiększenie: 0,4x, 0,6x, 1x, 1,6x, 2,5x,
- Ogniskowa (f): 250,
- Okular: 20x,
- Płynna regulacja:
  - Wysokości okularu w zakresie 74 -120 cm,
  - Rozstawu okularów za pomocą pokręteł,
- Na ramieniu pantograficznym umieszczone są pokręta blokujące je w wybranej pozycji,
- **Kolposkop rozbudowany o tor wizyjny, w skład którego wchodzi:**
  - **Kamera CANON Model EOS M3:**
    - Posiada matrycę CMOS 22,3 x 14,9 mm o rozdzielczości 24,2 MP,
    - Duży, jasny ekran dotykowy zapewnia wyraźny obraz,
    - Proste sterowanie funkcjami i doskonała praca w słabym świetle umożliwiają rejestrację wysokiej jakości obrazów,
    - Procesor obrazu: DIGIC 6,
    - Regulacja ostrości: Hybrid CMOS AF II,
    - Czułość ISO: 100 - 12800,
    - Automatyczny balans bieli ustawiany przez matrycę,
    - Ekran dotykowy sRGB Clear View LCD II o przekątnej 3",
    - Współczynnik proporcji obrazu 3:2,
    - Możliwość wyboru menu w języku: PL, EN, DE, FR, ES, RU, PT, CS, IT, FI, NL, SV, NO, HU, DA, TR, RO, AR,
    - Obsługa kart SD, SDHC, SDXC,
    - Wideo: Full HD, 30 klatek/s,
    - Obrazy: RAW, JPEG,
  - **Monitor FUJITSU E22T-7:**
    - Przekątna monitora: 21,5",
    - Rozdzielczość: 1920 x 1080 px,
    - Wymiary: 52 x 31 x 6 cm,
    - Umieszczony na ruchomym ramieniu,
    - Posiada następujące wejścia i wyjścia:
      - D-Sub (VGA),
      - DVI,
      - HDMI,
      - SPEAKER,
- Mobilny, na 5 - ramiennej podstawie jezdnej z kółkami, w tym 2 z hamulcem,
- **W zestawie:**
  - Bateria CANON do aparatu 7,2 V / 1040 mAh,
  - Bateria LP-E17 NEWELL do aparatu 7,2 V / 950 mAh,
  - Karta microSD 16GB,
  - Adapter SDHC + wi-fi,
  - Przewód HDMI mini,
  - Ładowarka LC-E17E,
  - Ładowarka USB Newell,
  - Instrukcja obsługi kolposkopu w języku angielskim (PDF),
  - Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim (PDF),
  - Przewód zasilający,
- Gabaryt ogólny: 90 x 65 x 132 cm,
- Waga: 57 kg,
- Kat 06,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

**OPIS I ZDJĘCIA POGLĄDOWE URZĄDZENIA**

