



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Kolposkop CARL ZEISS KSK 150-FC (tor wizyjny) (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 150 VA
- **ZEISS KSK 150-FC** jest mobilnym kolposkopem wyposażonym w tor wizyjny,
- Źródło światła: żarówka halogenowa 12V / 100W,
- Płynna regulacja natężenia światła,
- Światłowód,
- Filtr zielony,
- Powiększenie: 0,4x, 0,6x, 1x, 1,6x, 2,5x,
- Ogniskowa (f): 250,
- Okular: 20x,
- Płynna regulacja:
 - Wysokości okularu w zakresie 74 -120 cm,
 - Rozstawu okularów za pomocą pokręteł,
- Na ramieniu pantograficznym umieszczone są pokręta blokujące je w wybranej pozycji,
- **Kolposkop rozbudowany o tor wizyjny, w skład którego wchodzi:**
 - **Kamera CANON Model EOS M3:**
 - Posiada matrycę CMOS 22,3 x 14,9 mm o rozdzielczości 24,2 MP,
 - Duży, jasny ekran dotykowy zapewnia wyraźny obraz,
 - Proste sterowanie funkcjami i doskonała praca w słabym świetle umożliwiają rejestrację wysokiej jakości obrazów,
 - Procesor obrazu: DIGIC 6,
 - Regulacja ostrości: Hybrid CMOS AF II,
 - Czułość ISO: 100 - 12800,
 - Automatyczny balans bieli ustawiany przez matrycę,
 - Ekran dotykowy sRGB Clear View LCD II o przekątnej 3",
 - Współczynnik proporcji obrazu 3:2,
 - Możliwość wyboru menu w języku: PL, EN, DE, FR, ES, RU, PT, CS, IT, FI, NL, SV, NO, HU, DA, TR, RO, AR,
 - Obsługa kart SD, SDHC, SDXC,
 - Wideo: Full HD, 30 klatek/s,
 - Obrazy: RAW, JPEG,
 - **Monitor FUJITSU E22T-7:**
 - Przekątna monitora: 21,5",
 - Rozdzielczość: 1920 x 1080 px,
 - Wymiary: 52 x 31 x 6 cm,
 - Umieszczony na ruchomym ramieniu,
 - Posiada następujące wejścia i wyjścia:
 - D-Sub (VGA),
 - DVI,
 - HDMI,
 - SPEAKER,
- Mobilny, na 5 - ramiennej podstawie jezdnej z kółkami, w tym 2 z hamulcem,
- **W zestawie:**
 - Bateria CANON do aparatu 7,2 V / 1040 mAh,
 - Bateria LP-E17 NEWELL do aparatu 7,2 V / 950 mAh,
 - Karta microSD 16GB,
 - Adapter SDHC + wi-fi,
 - Przewód HDMI mini,
 - Ładowarka LC-E17E,
 - Ładowarka USB Newell,
 - Instrukcja obsługi kolposkopu w języku angielskim (PDF),
 - Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Gabaryt ogólny: 90 x 65 x 132 cm,
- Waga: 57 kg,
- Kat 06,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

OPIS I ZDJĘCIA POGLĄDOWE URZĄDZENIA

