



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Kolposkop OPTOMIC OP-C2 (tor wizyjny) (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji hiszpańskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 170 W,
- Źródło światła: żarówka halogenowa 15V 150W,
- **Kolposkop optyczny OP-C2 OPTOMIC** zaprojektowany został do prowadzenia obserwacji diagnostycznych, codziennych badań w gabinecie ginekologicznym jak również małych ośrodkach chirurgicznych. Cechuje go bardzo dobra ergonomiczna konstrukcja, swobodna regulacja głowicy oraz wysokiej klasy japońska optyka. Dzięki współpracy z cyfrowym torem wizyjnym można obserwować bardzo wysokiej jakości obraz na monitorze TV lub komputerze. Wyposażony jest w szereg precyzyjnych systemów mechanicznych umożliwiających wykonanie dokładnych ruchów pozycjonujących. Dzięki poruszającemu się parabolicznemu ramieniu kolposkop jest bardzo praktyczny i łatwy w użyciu. Ponadto można regulować opór poszczególnych ruchów specjalnymi śrubami blokującymi.
- **Specyfikacja:**
  - Zmiana powiększenia skokowa 3-stopniowa. Uzyskiwane powiększenie dla obiektywu f=250mm 4x,6x,10x,
  - Stereoskopowa pochylona głowica z nasadką okularową z regulacją wysokości w zakresie: 86 - 126 cm,
  - Poosiowe oświetlenie zapewniające bezcieniowe oświetlenie pola widzenia,
  - Mikrometryczne ustawianie ostrości,
  - Okulary z regulacją kątową i korektą dioptryjną,
  - Lampa halogenowa 150W (z chłodzeniem) ze światłowodem wbudowana w statyw,
  - Filtr zielony,
- **Kolposkop wyposażony w:**
  - **Kamerę okularową BRESSER:**
    - 2 MP Full HD,
    - Rozdzielczość: 1920 x 1080 px,
    - Cylinder o  $\varnothing$  23,2 mm ze zintegrowanym filtrem blokującym UV / IR,
    - Powiększenie: ok. 10 x,
    - Format obrazów: jpg, bmp, tif, png,
    - Format video: wmv, avi,
  - **Komputer AIO ACL OR-PC 21LP:**
    - System Windows 10 PL,
    - Oprogramowanie kamery w języku polskim,
    - Oprogramowanie Mini IRIS w wersji testowej (**możliwość aktualizacji do pełnej wersji za dodatkową opłatą**),
- Mobilny, na 5-ramiennej podstawie jezdnej z kółkami, wszystkie z hamulcem,
- **W zestawie:**
  - Załącznik nożny,
  - Nowa klawiatura bezprzewodowa Microsoft z touchpadem,
  - Przewód zasilający,
- Wymiary: 85 x 75 x 135 cm,
- Waga: 48 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- **Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,**

