



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Lampa przepływowa UV-C ASEPTOR Basic ASB 255 W C RC INOX (Produkt nowy)

- Nowa,
- Produkcji polskiej,
- UV-C ASEPTOR Basic ASB 255 W C RC INOX to lampa z zaawansowanym licznikiem czasu pracy z pilotem,
- Urządzenie gwarantuje stały i wysoki stopień dezynfekcji powietrza z wirusów, bakterii, pleśni, grzybów i wszelkich innych mikroorganizmów,
- Wysoką skuteczność drobnoustrojobiczą Aseptora potwierdzają niezależne badania wykonane w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Łodzi,
- **Zastosowanie :**
 - Bloki operacyjne i sale chorych,
 - Laboratoria,
 - Izby przyjęć,
 - Poczekalne,
- **Zalety lampy ASEPTOR Basic ASB 255 W C RC INOX:**
 - Jakość gwarantowana przez producenta sprzętu medycznego,
 - Świetny stosunek jakości do ceny,
 - Bardzo dobre wyniki badań skuteczności,
 - Wyjątkowo cicha praca (praktycznie niesłyszalna),
 - Estetyczny wygląd,
 - 2-letnia gwarancja,
 - Powszechna dostępność części zamiennych,
 - Lampa UV-C ASEPTOR Basic nie wymaga przeglądów,
 - Licznik czasu pracy,
 - Pilot,
- **Dane techniczne:**
 - Typ lampy: ścienna-sufitowa,
 - Napięcie zasilania: 230V, 50Hz,
 - Moc pobierana z sieci: 120 W,
 - Typ promiennika UV-C: 2 x PL-L TUV55W lub HNS-L 55W,
 - Trwałość promienników (h): 9000 h,
 - Wydajność wentylatora: 130 m³/h,
 - Przepływ powietrza: 60 m³/h,
 - Dezynfekowana kubatura: 150 m³,
 - Powierzchnia (zasięg) działania lampy: 60 m²,
 - Głośność wentylatora: < 30 dB,
 - Klasa zabezpieczenia przeciwporażeniowego: I,
 - Typ obudowy: IP 20,
 - INOX - wersja z blachy kwasoodpornej,
 - Klasa dla środowiska medycznego: B - home,
 - Grupa wg PN-EN 55011 Clause 5: 1,
 - Zgodność z PN-EN 60601-1: TAK,
 - Wymiary kopuły: 1035 x 250 x 155 mm,
 - Gabaryty - wersja ścienna W: 1035 x 250 x 155 mm,
 - Waga kopuły: 10,9 kg,
 - Waga - wersja ścienna W: 11,3 kg,
 - Licznik czasu pracy: TAK,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,

