



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Zgrzewarka EUROSEAL INFINITY (Produkt nowy)

### Impulsowa zgrzewarka elektroniczna włoskiej firmy Euronda

Euroseal Infinity to następcą doskonale znanej na rynku zgrzewarki Euroseal 2001 Plus. Elektroniczna zgrzewarka pracującą w cyklu ciągłym przy stałej temperaturze, która gwarantuje uzyskanie obszaru zgrzania o wymiarze 12 mm. Euroseal Infinity powstała na bazie niezawodnej zgrzewarki Euroseal 2001 Plus wyróżniając się solidną i wytrzymałą konstrukcją oraz łatwością obsługi. Nowy wygląd zgrzewarki zwraca uwagę, a jednocześnie jest bardzo funkcjonalny. Zarówno gniazdo na nożyk jaki i rączka do zgrzewania zostały umieszczone z przodu zgrzewarki poprawiając ergonomię i bezpieczeństwo pracy. Pakowanie i zgrzewanie narzędzi staje się przyjemniejsze i łatwiejsze. Kompaktowa budowa zgrzewarki pozwala na wygodne ustawienie jej na blacie lub zawieszenie na ścianie w pozycji pionowej dzięki czemu zyskujemy miejsce w gabinecie. Euroseal Infinity posiada metalowy pręt, który przytrzymuje i blokuje rolkę oraz zapewnia, że pozostaje ona wewnątrz obszaru zgrzewania. Gładkie powierzchnie ułatwiają czyszczenie. Euroseal Infinity oferuje dwa sposoby dystrybucji rękawów: bezpośrednio z korpusu lub z poprzecznego wieszaka, który znajduje zastosowanie w pozycji wiszącej zgrzewarki. Gładkie powierzchnie ułatwiają czyszczenie urządzenia. Zgrzewarka spełnia wymogi norm: EN 868-5 i EN 11607-2..

#### Najważniejsze właściwości:

- Zgrzewarka impulsowa
- Szerokość zgrzewu: 12 mm
- Maksymalna szerokość zgrzewanego rękawa: 31 cm
- Solidna, metalowa obudowa
- System blokujący utrzymuje rolkę wewnątrz obszaru uszczelnienia w każdym momencie
- Lampka kontrolna i sygnał dźwiękowy prawidłowego procesu
- Wysokiej jakości materiały i solidny design robią ją niezniszczalną
- Gładkie powierzchnie ułatwiają mycie i czyszczenie

#### Dane techniczne:

- Szerokość zgrzewu: 12 mm,
  - Maksymalna szerokość zgrzewanego rękawa: 310 mm,
  - Wymiary zewnętrzne urządzenia bez szafki: 432 x 215 x 430 mm,
  - Waga urządzenia: 7,1 kg,
  - Moc pobierana: 100W,
  - Zasilanie: 230 V,
- Gwarancja 12 miesięcy,

