



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Lampa szczelinowa RODENSTOCK RSL 2600 - White (Produkt nowy)

- Nowa,
- Produkcji niemieckiej,
- **Zalety i cechy Lampy Szczelinowej Rodenstock RSL 2600:**
  - Lampa typu Zeiss (dolnooświetleniowa),
  - Oświetlenie LED,
  - Stereomikroskop z pięcioma zakresami powiększeń,
  - Wysoka jakość optyki,
  - 5-stopniowa zmiana powiększenia,
  - Bogaty zestaw filtrów i akcesoriów,
  - Wszystkie standardowe filtry: zielony, kobaltowy, szary,
  - W komplecie podbródek, transformator, akcesoria,
  - Lampy szczelinowa wyposażona jest w kompletny układ filtrów, takich jak:
    - Filtr absorbujący ciepło,
    - Filtr ND,
    - Filtr wolny od czerwieni,
    - Filtr kobaltowo-niebieski,
- **Opcje dodatkowe (za dopłatą):**
  - Filtr żółty,
  - Tonometr aplanacyjny,
- **Dane techniczne:**
  - Mikroskop:
    - Rodzaj: Galilean,
    - Wersja z pięcioma powiększeniami,
    - Okular o powiększeniu 12.5x,
    - Całkowity współczynnik powiększenia: 6x, 10x, 16x, 25x, 40x,
    - Rozstaw źrenic: 52 mm~80 mm,
    - Regulacja dioptrii: -8 D to +8 D,
    - Pole widzenia: 36.2, 22.3, 14, 8.9, 5.7 mm,
  - Oświetlenie szczelinowe:
    - Szerokość szczeliny: Bezstopniowa regulacja 1-14 mm,
    - Długość szczeliny: Bezstopniowa regulacja 0-14 mm,
    - Średnice otworów: Ø14 mm, Ø8 mm, Ø3.5 mm, Ø0.2 mm,
    - Regulacja kąta szczeliny: 0-180 stopni,
    - Filtry: Żółty, bez czerwieni, neutralny, niebieski, filtr pochłaniający ciepło IR, dyfuzor,
    - Luminancja: ≥150klx,
  - Podbródek:
    - Ruch pionowy: 80 mm,
  - Wymiar i waga:
    - Wymiar (WDH): 330 x 390 - 460 x 650 mm,
    - Waga brutto: 17 kg,
  - Wymagania dotyczące zasilania:
    - Wejście zasilania: 100 - 240 V, 50/60 Hz,
    - Wyjście zasilania: 12V - 15V / 4A,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,

