



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Rzutnik optotypów RODENSTOCK RODACHART 422 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- Rodachart 422 to nowoczesny, kompaktowy i lekki automatyczny projektor optotypów,
- Dzięki różnorodności 42 optotypów ten precyzyjny projektor oferuje wiele możliwości optymalnego wykonania refrakcji,
- Jest wyposażony w jasne, podświetlane światło LED i przekonuje szybkością obracania mapy wynoszącą zaledwie 0,3 sekundy,
- Rodachart 422 doskonale łączy się z automatycznym foropterem Phoromat 2000,
- **Zalety i cechy rzutnika RODACHART 422:**
  - Jasna i wyraźna projekcja optotypu,
  - Zwiększona wydajność dzięki inteligentnemu wyborowi podstawowych optotypów,
  - Wygodna regulacja ostrości za pomocą obrotowej przysłony,
  - Bezobsługowe źródło światła LED pozwala zaoszczędzić koszty,
  - Gotowy do podłączenia do Phoromat 2000,
- **Dane techniczne:**
  - Liczba optotypów: 42 ,
  - Odległość projekcji: 2,5 – 8 m (ekran do projekcji na odległość 8 m jest opcjonalny),
  - Powiększenie: 30 × (w przypadku projekcji z odległości 5 m),
  - Źródło światła: Lampa LED,
  - Złącze: RS-232C,
  - Czas zmiany optotypu: Średnio 0,2 sek,
  - Oszczędzanie energii: 11 minut (po ostatnim sygnale),
  - Kąt pochylenia: ± 20 stopni,
  - Program: 2 programy z maksymalnie 40 optotypami każdy,
  - Zasilanie: 100 – 240 V, 50/60 Hz,
  - Pobór energii: 25 – 35 VA,
  - WYMIARY:
    - Rzutnik (oprócz podstawy) WDH: 200 × 290 × 172 mm,
    - Rzutnik (z podstawą) WDH: 200 × 290 × 235 mm,
    - Pilot zdalnego sterowania WDH: 64 × 196 × 20 mm,
  - WAGA:
    - Stojak w zestawie: 3.6 kg,
    - Pilot: 160 g (z baterią),
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,

