



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Rzutnik optotypów RODENSTOCK RODACHART 422 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- Rodachart 422 to nowoczesny, kompaktowy i lekki automatyczny projektor optotypów,
- Dzięki różnorodności 42 optotypów ten precyzyjny projektor oferuje wiele możliwości optymalnego wykonania refrakcji,
- Jest wyposażony w jasne, podświetlane światło LED i przekonuje szybkością obracania mapy wynoszącą zaledwie 0,3 sekundy,
- Rodachart 422 doskonale łączy się z automatycznym foropterem Phoromat 2000,
- **Zalety i cechy rzutnika RODACHART 422:**
 - Jasna i wyraźna projekcja optotypu,
 - Zwiększona wydajność dzięki inteligentnemu wyborowi podstawowych optotypów,
 - Wygodna regulacja ostrości za pomocą obrotowej przysłony,
 - Bezobsługowe źródło światła LED pozwala zaoszczędzić koszty,
 - Gotowy do podłączenia do Phoromat 2000,
- **Dane techniczne:**
 - Liczba optotypów: 42 ,
 - Odległość projekcji: 2,5 – 8 m (ekran do projekcji na odległość 8 m jest opcjonalny),
 - Powiększenie: 30 × (w przypadku projekcji z odległości 5 m),
 - Źródło światła: Lampa LED,
 - Złącze: RS-232C,
 - Czas zmiany optotypu: Średnio 0,2 sek,
 - Oszczędzanie energii: 11 minut (po ostatnim sygnale),
 - Kąt pochylenia: ± 20 stopni,
 - Program: 2 programy z maksymalnie 40 optotypami każdy,
 - Zasilanie: 100 – 240 V, 50/60 Hz,
 - Pobór energii: 25 – 35 VA,
 - WYMIARY:
 - Rzutnik (oprócz podstawy) WDH: 200 × 290 × 172 mm,
 - Rzutnik (z podstawą) WDH: 200 × 290 × 235 mm,
 - Pilot zdalnego sterowania WDH: 64 × 196 × 20 mm,
 - WAGA:
 - Stojak w zestawie: 3.6 kg,
 - Pilot: 160 g (z baterią),
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,

