



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Panel LCD RODENSTOCK CV 800 P (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- **Zalety i cechy panelu LCD RODENSTOCK CV 800 P:**
  - Połączenie Wi-Fi/Bluetooth z Phoromatem 2000,
  - Dokładna polaryzacja liniowa,
  - Testy polaryzacji m.in. heteroforia,
  - Czerwono-zielone optotypy do badań widzenia obuocznego,
  - Testy widzenia barw,
  - Nowoczesne rozwiązanie dla gabinetów okulistycznych,
  - Wygoda użytkowania,
  - Montaż na ścianie,
- **Dane techniczne:**
  - Wyświetlacz: Panel 24" Full-HD LCD,
  - Jednostki odległości: Stopy lub metry,
  - Odległość robocza: 2 do 7 m (krok pomiarowy 0,1 m),
  - Program: 2 programy z maksymalnie 20 optotypami,
  - Zewnętrzny port wejścia/wyjścia: 1 x USB 2.0, RS-232C,
  - Komunikacja: Bluetooth/WiFi do połączenia bezprzewodowego, RS-232 do połączenia przewodowego,
  - Pilot: w zestawie,
  - DOSTĘPNE OPTOTYPY I TESTY:
    - Standard: Snellen, Landolt, litery, cyfry, znaki,
    - Widzenie kolorów: Tablice widzenia kolorów,
    - Czerwony - zielony: Schober, Worth, Bichrom-Balance, Fixation Disparity,
    - Słaba widoczność: ETDRS, Crowding Bars, Amsler,
    - Kontrast: Regulacja kontrastu,
    - Dzieci: HOTV, ręce, obrazki, symbole
    - Dodatkowe: Edukacja pacjenta,
  - WYMIARY I WYMAGANIA ELEKTRYCZNE:
    - Wymiary WDH: 583 x 55 x 423 mm,
    - Waga: Około. 5,7 kg,
    - Zasilanie: AC 100 V do 240 V,
    - Częstotliwość: 50/60 Hz,,
    - Pobór energii: Maksymalnie 35 - 45 W,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,

