



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Tonometr bezkontaktowy z pachymetrem TopaScope (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- **Zalety i cechy produktu:**
  - Automatyczne śledzenie 3D i automatyczny pomiar za jednym dotknięciem,
  - Pomiar IOP za pomocą miękkiego podmuchu powietrza bez kontaktu,
  - Pomiar CCT z wykorzystaniem technologii Scheimpfluga,
  - Pachymetria do korekcji IOP,
  - Doskonała powtarzalność pomiarów,
  - Wewnętrzna baza danych pacjentów,
  - Bardzo szybki i precyzyjny pomiar,
  - Automatyczne pozycjonowanie na źrenicy,
  - Bardzo przyjazny dla użytkownika interfejs na panelu dotykowym 10,1",
  - Wbudowana drukarka termiczna z funkcją automatycznego cięcia,
  - Zaawansowane, nowoczesne rozwiązania techniczne,
- **Dane techniczne:**
  - **POMIAR CIŚNIENIA WEWNĄTRZGAŁKOWEGO:**
    - Zakres pomiaru: 1 - 60 mmHg,
    - Ustawienie zakresu pomiarowego: Auto / 30 mmHg / 60 mmHg,
    - Zasada pomiaru: Metoda dmuchania,
    - Wyświetlane jednostki: mmHg / hPa,
    - Odległość robocza: 11 mm,
  - **POMIAR PACHYMETRYCZNY:**
    - Zakres pomiaru: 400 - 800 µm,
    - Zasada pomiaru: Obraz szczeliny na środkowej rogówce,
    - Źródło światła: Niebieska dioda LED,
  - **GŁÓWNA JEDNOSTKA:**
    - Tryby pomiaru: W pełni automatyczny / automatyczny / ręczny,
    - Wyrównanie: W pełni automatyczne śledzenie 3D,
    - Podbródek: automatyczny,
    - Wyświetlacz: 10,1-calowy ekran dotykowy LCD,
    - Drukarka: Termiczna drukarka liniowa,
    - Zakres ruchu:
      - Przód / Tył: 40 mm,
      - Lewy / Prawy: 90 mm,
      - Góra / dół: 30 mm,
      - Zakres ruchu podbródka: Góra / dół: 70 mm,
      - Interfejs: USB, RS-232,
  - **WYMIARY I WYMAGANIA ELEKTRYCZNE:**
    - Wymiary: 282 mm (szer.) x 500 mm (gł.) x 500 mm (wys.),
    - Waga: 17 kg,
    - Zasilacz: AC100 V do 240 V (1,1 A~1,9 A) 50/60 Hz,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,

