



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Radiofrekwencja mikroigłowa LUTRONIC INFINI (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji koreańskiej, (2012 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 500 VA,
- **INFINI** to nowy dwubiegunowy, trójwymiarowy i ułamkowy system częstotliwości radiowej wytwarzany przez LUTRONIC, który tworzy mikro otwory w naskórku za pomocą końcówki mikro igły i indukuje późniejszą koagulację skóry właściwej poprzez emisję dwubiegunowej częstotliwości radiowej. Poprawia blizny i zmarszczki oraz wywołuje długotrwały efekt liftingu.
- **Wskazania:**
  - Lifting i podniesienie owalu twarzy,
  - Ujędrnianie i zagęszczanie skóry (twarzy, szyi, dekoltu, dłoni, ramion, okolic nad kolanami),
  - Redukcja zmarszczek i głębokich bruzd,
  - Wiotka skóra wokół oczu (worki pod oczami),
  - Usuwanie rozstępów,
- **Specyfikacja:**
  - Rodzaj systemu: Bipolarny RF,
  - Częstotliwość: 1 Mhz,
  - Tryb działania:
    - Mikroigłowy frakcyjny RF (MFR),
    - Powierzchowe ułamkowe RF (SFR),
  - Czas trwania impulsu: 10 ms - 1000 ms,
  - Głębokość penetracji: 0,5 - 3,5 mm,
  - Moc wyjściowa: maks. 50W,
  - Interfejs: kolorowy wyświetlacz LCD,
- **Menu w języku: angielskim,**
- **W zestawie:**
  - Dwie głowice,
  - Przełącznik nożny,
  - Przewód zasilający,
  - Kluczyki,
- Wymiary: 36 x 40 x 171 cm,
- Waga: 28 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

