



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Auto kerato - refraktometr TOPCON KR-8800 (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej,
- Zasilanie: 240 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 75 VA,
- Auto kerato - refraktometr zapewnia bardzo dokładny pomiar refrakcji sferycznej, mocy oraz osi cylindra. Posiada funkcję keratometrii - pomiar krzywizny powierzchni przedniej rogówki,
- Kolorowy monitor LCD o przekątnej 5",
- Tryb automatycznego pomiaru,
- **Parametry pomiaru refrakcji:**
  - Zakres sfery: od -25D do +22D pomiar z krokiem 0,25D lub 0,12D,
  - Zakres cylindra: od 0 do  $\pm 10D$  pomiar z krokiem 0,25D lub 0,12D,
  - Krok osi: 0° - 180° pomiar z krokiem 1° lub 5°,
  - Minimalna średnica źrenicy: 2,00 mm,
- **Parametry pomiaru krzywizny rogówki:**
  - Zakres pomiaru promienia: od 5,00 mm do 10 mm pomiar z krokiem 0,01 mm,
  - Index refrakcji: 1,3375,
  - Zakres pomiaru refrakcji rogówki: od 67,5D do 33,75D pomiar z krokiem 0,25D lub 0,12D,
  - Astygmatyzm rogówkowy: 0 do  $\pm 10D$  pomiar z krokiem 0,25D lub 0,12D,
  - Krok osi: 0° do 180° pomiar z krokiem 1° lub 5°,
  - Średnica pomiaru: 3 mm dla krzywizny 7,7 mm,
- Posiada wbudowaną drukarkę termiczną z papierem o średnicy: 5,5 cm,
- Ręczna regulacja podbródka w zakresie 7 cm,
- Wbudowany port wyjściowy USB,
- **W zestawie:**
  - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
  - Przewód zasilający,
- Wymiary: 27,5 x 47,5 x 45,0 cm,
- Waga: 20 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

