



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Stół operacyjny MAQUET - ALM 6090 (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji francuskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 2 nowe wbudowane akumulatory 12 V 17 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 180 VA,
- 5 - segmentowy,
- **Nowa tapicerka (memory visco) z atestem medycznym w kolorze czarnym,**
- **Specyfikacja:**
  - **Napęd** elektrohydrauliczny,
  - Sterowany pilotem przewodowym,
  - **Elektrycznie regulowany w wielu płaszczyznach oraz manualnie:**
    - Wysokości w zakresie: 80 - 113 cm,
    - Pozycja Trendelenburg i anty-Trendelenburg: 30°,
    - Przechył boczny: ±20°,
    - Elektrycznie regulowany segment pleców: +80°/-40°,
    - Funkcja FLEX i REFLEX (zgięcie w pół w obie strony),
    - Zagłówek regulowany manualnie w zakresie: -35°/90°,
    - Dzielony segment nożny z regulacją w płaszczyźnie pionowej 65° oraz na boki w zakresie 45°,
    - Funkcje REWERS (zmiana stron),
    - Hamulec elektryczny,
- **Cechy:**
  - Funkcja powrotu do stanu ZERO,
  - Przezierność X-RAY,
  - Szyny do mocowania dodatkowego osprzętu,
  - Podstawa wykonana z stali nierdzewnej,
- **W zestawie:**
  - Instrukcja obsługi w języku: EN, FR, ES (PDF),
  - Zasilacz,
  - Przewód zasilający,
  - Przewód zasilacza,
  - Pilot sterujący,
- Wymiary:
  - Zagłówek: 52 x 28 x 6.5 cm,
  - Oparcie pleców: 52 x 49 x 6.5 cm,
  - Siedzisko: 52 x 35 x 6.5 cm,
  - Segment nożny uda (1 strona segmentu): 25 x 33 x 6.5 cm,
  - Segment nożny nóg (1 strona segmentu): 25 x 48 x 6.5 cm,
  - Wymiary podstawy : 65 x 105 cm,
- Maksymalny udźwig: 300 kg,
- Waga: 180 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

