



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Dioptrycznik elektroniczny TOMEY TL-3000C (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej, (2011 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 55 VA,
- **Dioptrycznik TL-3000C** może mierzyć czasy standardowe i wysokie, dwuogniskowe oraz trójogniskowe a także progresywne i pryzmaty. Ponadto możemy zmierzyć pomiar twardych oraz miękkich soczewek kontaktowych,
- Kolorowy panel dotykowy oraz konfigurowalne przyciski skrótów pozwalają na swobodne pracowanie na urządzeniu,
- Model 3000c posiada jednoczesny pomiar przepuszczalności promieniowania UV (385 nm) jednocześnie mierząc moc soczewki.
- Korzystając z trybu PD, TL-3000C posiada możliwość mierzenia odległości między źrenicami oka za pomocą automatycznego wykrywania prawy/lewy,
- Tryb AUTO CL,
- **Menu w języku: EN,**
- **Specyfikacja techniczna:**
 - **Wyświetlacz:**
 - Przekątna: 5,7 ",
 - Rozdzielczość: 320 x 240 px,
 - **Wbudowana drukarka:**
 - Średnica druku: 38 mm,
 - **Zakres pomiarowy:**
 - Sfera: od - 25 do +25D,
 - Cylinder: od - 9,99 do + 9,99D,
 - Oś: Od 0° do 180°,
 - Addycja: od 0 do 9,99D,
 - Pryzmat: od 0 do 10D,
 - **Krok pomiaru:**
 - Dioptria: 0,01/0,12/ 0,25D,
 - Pryzmat: 0,01/0,12/ 0,25D,
 - **Tryby pomiarowe:**
 - Cylinder: +/- , mieszany,
 - Pryzmat: wsp. prostokątne, polarne,
 - **Mierzone szkła:**
 - Soczewka okularowa,
 - Soczewka kontaktowa,
 - Soczewka optyczna,
 - **Średnice mierzonych szkieł:**
 - od 20 do 100 mm,
 - **Numery ABBE:**
 - 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65,
 - **Posiada wejścia:**
 - USB,
 - D-SUB - 9pin,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 22 x 26 x 44 cm,
- Waga: 7 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

