



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stół operacyjny SCHMITZ OPX MOBILIS 300 CLE (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Stół operacyjny z regulacją hydrauliczną za pomocą pompy nożnej trzech różnych ustawień: - góra / dół, - przechyły boczne (lewa / prawa) - pozycja Trendelenburga / anti-Trendelenburga,
- **Manualna regulacja ustawień:**
 - Góra-dół w zakresie: 72-110 cm,
 - Pozycja Trendelenburg, anty - Trendelenburg, -30°/30°,
 - Przechył boczny: +20°/-20°,
 - Segment nożny regulowany manualnie -100°/ +20°, poprzez sprężyny gazowe, dzielony, odwodzony na boki 90°,
 - Przesuw wzdłużny blatu maks. 25 cm,
 - Oparcie regulowane manualnie: +75 /-50° poprzez sprężyny gazowe,
 - Zagłówek regulowany manualnie + 30°/-45° poprzez sprężynę gazową,
 - Podkładka zagłówek regulowana manualnie: 25°,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Szyny do mocowania dodatkowego osprzętu,
 - Zdemowalny zagłówek,
 - Zdemowany segment nóg,
 - Przezierność X-REY użycie aparatu rtg (ramienia C). (Nie obejmuje sekcji głowy ani sekcji nóg),
 - Podstawa wykonana ze stali nierdzewnej,
 - Centralny hamulec,
 - Załącznik nożny sterujący pozycjami,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim, polskim (PDF),
- Wymiary:
 - Leża:
 - Szerokość: 53 cm,
 - Długość: 210 cm,
 - Grubość: 5 cm,
 - Podstawy: 54,5 x 98 cm,
 - ogólny: 60 x 213 x 162/198 cm,
- Maksymalny udźwig: 135 kg,
- Waga: 200 kg,
- **Możliwość wyposażenia stołu za dodatkową opłatą w pozostałe akcesoria z naszej oferty, przykłady widoczne na ostatnich zdjęciach,**
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesiące na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

