



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Lampa polimeryzacyjna ESPE ELIPAR CLASSIC (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowana (używana),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Nowa żarówka 12.5 V 75 W,
- Zakres długości fal polimeryzacji: 400 -500nm,
- Polimeryzacja w trybie dwustopniowym,
- Specyfikacja techniczna:
  - Zakres długości fal polimeryzacji: 400 -500nm,
  - Polimeryzacja w trybie dwustopniowym,
  - Natężenie światła: 800 nW/cm<sup>2</sup> (średnia wartość),
- **W zestawie:**
  - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
  - Przewód zasilający,
- Wymiary całkowite osprzętu:
  - 43 x 28 x 15 cm,
- Waga: 2.5 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowa do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

