



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Diatermia krótkofalowa EMS MEGAPULSE II 65 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowana (używana),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.K.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 48 W,
- **Megapulse II 65** jest diatermią krótkofalową stosowaną w celu podniesienia temperatury tkanek i wywarcia efektu terapeutycznego,
- Łatwa i intuicyjna obsługa,
- Aplikator umieszczony na stabilnym, przegubowym maszynie regulowanym w wielu płaszczyznach,
- Regulacja długości ramienia za pomocą śruby zaciskowej w zakresie 62 - 80 cm,
- Technologia kontroli temperatury Delta T zapewnia powtarzalność dozowania dla spójności kontynuowanego leczenia,
- Równomierne ogrzewanie sprawia, że leczenie jest bardzo komfortowe dla pacjentów,
- Możliwość leczenia obszarów ciała do 150 cm²,
- Wyposażony w 3 cyfrowe wyświetlacze LED,
- Posiada czasowy wyłącznik pracy (elektroniczny) o zakresie 0 - 30 min,
- Aplikator HI - Q jest ekranowany dla ochrony operatora i pacjenta przed niezamierzoną ekspozycją,
- Z tyłu urządzenia wygodne uchwyty na przewód zasilający,
- **Specyfikacja:**
 - Częstotliwość fal emitujących (F): 27,12 MHz,
 - Częstotliwość impulsów: 50, 100, 200, 400, 800 Hz,
 - Szerokość impulsów (czas trwania): 20, 40, 65, 100, 200, 400 μs,
- Foliowany panel sterowania,
- Klawiatura na panelu sterowania w języku angielskim,
- Mobilna na 4 podwójnych kółkach, w tym 2 z hamulcem,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary:
 - Ogólne: 41,5 x 37 x 123/173 cm,
 - Aplikatora: Ø18 x 18,5 cm,
- Waga: 51 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowa do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

