



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Lampa zabiegowa DARAY SL430 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.K.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Lampa do zabiegów chirurgicznych **Daray SL430 LED** to lampa medyczna średniego poziomu z siedmioma diodami LED, która może osiągnąć imponujące oświetlenie o mocy 90 000 luksów,
- Posiada wygodny uchwyt i wyjątkowo dobrze wyważone ramię ułatwiające przemieszczanie,
- Idealna do drobnych zabiegów chirurgicznych i wszelkiego rodzaju badań lekarskich,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Natężenie światła: 90 000 luksów w odległości 0,75 m $\pm 5\%$, 70 000 luksów w odległości 1 m $\pm 5\%$,
 - Normalna odległość robocza: 0.75 m,
 - Liczba diod LED: siedem,
 - Zakres regulacji jasności: 10 - 100% w dziewięciu stopniach,
 - Temperatura barwowa: 4000K,
 - Wskaźnik oddawania barw (CRI): ≥ 95 ,
 - Wskaźnik oddawania czerwieni (R9): 90,
 - Pobór mocy: 13.5 W 0.115 A,
 - Średnica pola świetlnego (d50): 200mm,
 - Wzrost temperatury: $\leq 2^{\circ}\text{C}$,
 - Napięcie wejściowe: 230 V 50 Hz,
 - Śr. żywotność: > 50 000 godzin,
- Regulacja wysokości klosza na ramieniu w zakresie 120 - 260 cm,
- Regulacja klosza lampy w zakresie 270°,
- Regulacja ramienia lampy w zakresie 90°,
- **Lampa na mobilnej podstawie z 5 kółkami (2 hamujące),**
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
- Wymiary:
 - Szerokość podstawy: 65 cm
 - Wysokość podstawy ramienia: 170 cm,
 - Całkowita wysokość z wysuniętym ramieniem klosza: 260 cm,
 - Średnica szklanego klosza lampy: 26.5 cm,
- Waga: 20.5 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

