



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Polomierz (perymetr) CARL ZEISS HUMPHREY 720 (735) (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 400W,
- Żarówka halogenowa 12V/30W,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Rodzaj badania: statyczne, badania kierowców jedno oczne oraz obu oczne,
 - Zakres ruchu projektora: 90°,
 - Maksymalna intensywność impulsu: 10,000 ASB,
 - Czas trwania impulsu: 200 ms,
 - Oświetlenie czaszy: 31,5 ASB,
 - Dystans badania: 30 cm,
 - Posiada wbudowany monitor o przekątnej 12",
 - Twardy dysk oraz stacja dyskieta,
 - Elektryczna regulacja podbródka: góra-dół i na boki,
 - Uchwyt na soczewki,
 - Mobilny na oryginalnym stoliku Zeiss z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 69-100 cm,
 - **Zainstalowane oprogramowanie z modelu 735,**
- **Możliwość wyboru menu w języku: EN, DE, ES, FR, IT, JP, PT, SE,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim(PDF),
 - Przewody zasilające,
 - Klawiatura,
 - Myszka,
 - Drukarka LEXMARK 4513,
 - Przycisk pacjenta,
- Wymiary:
 - Polomierza: 56 x 46,5 x 58 cm,
 - Całkowite: 90 x 60 x 184 cm,
- Waga: 65 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesiące na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- **Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,**

