



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Pompa do żywienia dojelitowego FRESENIUS KABI AMIKA PL (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji francuskiej, (2016 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez nowy akumulator,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 9 W,
- **Amika** to pompa do żywienia dojelitowego. Pompa Amika wraz z zestawami jest przeznaczona do podawania pacjentom produktów żywieniowych i płynów nawadniających za pomocą zestawu do podaży w instynktowny i wygodny sposób,
- **Przeznaczenie:**
 - Urządzenie jest pompą perystaltyczną przeznaczoną do żywienia dojelitowego,
 - Pompa jest używana do podawania pacjentom (tylko ludziom) określonej ilości produktów żywieniowych zgodnie z zaprogramowaną prędkością przepływu. Pompa jest przeznaczona do podawania płynów przez zgłębnik zakładany przez nos lub przezskórny,
 - Pompa jest przeznaczona do podawania wszelkiego rodzaju płynów do żywienia dojelitowego, w tym wody pitnej (niegazowanej i gazowanej), herbaty, napojów gazowanych, świeżej wody i całej gamy gotowych produktów żywieniowych Fresenius Kabi,
 - Pompa Amika jest urządzeniem wielokrotnego użytku. Pompa zapewnia płynne podawanie cieczy w trybie ciągłego żywienia poprzez pompowanie i przy użyciu zacisków w celu przesunięcia płynów dla pacjenta,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Czas pracy - zasilanie baterijne: 24h (125 ml/h),
 - Czas ładowania baterii: 6 h,
 - Duży, czytelny wyświetlacz,
 - Dokładność przepływu: $\pm 7\%$,
 - Zakres przepływu: 1÷600 ml/h,
 - Zakres objętości: 1-5000 ml,
 - Historia podawania: 250 rekordów,
 - Historia alarmów: 250 rekordów,
 - Tryb pracy nocnej,
 - System wizualnych i akustycznych alarmów,
 - Ochrona przed wilgocią: IP34,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim(PDF),
 - Instrukcja obsługi w języku polskim(papierowa),
 - Przewód zasilający,
 - Stacja dokująca z uchwytem,
- Wymiary:
 - Całkowite: 15 x 20 x 15 cm,
- Waga: 1 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesiące na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

