



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Video-procesor OLYMPUS CLV-S40 ze źródłem światła OTV-S7V (Rekondycjonowany (używany))**

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji japońskiej,
- **W skład zestawu wchodzi:**
  - **Videoprocesor OLYMPUS OTV-S7 VISERA**
    - Rekondycjonowany (używany),
    - Stan techniczny: bardzo dobry,
    - Stan wizualny: bardzo dobry,
    - **Realne zdjęcia produktu,**
    - Produkcji japońskiej,
    - Zasilanie: 230 V,
    - Częstotliwość: 50/60 Hz,
    - **Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskim,**
    - **Funkcje:**
      - Funkcja WHITE BALANCE - Automatyczny balans bieli,
      - +/- 8 stopni regulacja natężenia światła,
      - Posiada funkcje „freeze”,
    - **Specyfikacja:**
      - Foliowany panel sterowania,
    - **Gniazda:**
      - 1 x BNC wyjście,
      - 2 x Y/C wyjście,
      - RGB,
      - H.COPY,
      - VTR REMOTE,
      - SYSTEM,
      - KLAWIATURA,
      - VIDEO OUT,
      - DIGITAL OUT,
      - OPTION,
  - **Źródło światła OLYMPUS VISERA CLV-S40:**
    - Rekondycjonowany (używany),
    - Stan techniczny: bardzo dobry,
    - Stan wizualny: bardzo dobry,
    - **Realne zdjęcia produktu,**
    - Produkcji japońskiej,
    - Zasilanie: 230 V,
    - Częstotliwość: 50/60 Hz,
    - Żarówki:
      - Nowe oświetlenie ksenonowe MD-631 o mocy 300 W - oświetlenie główne,
      - Halogenowa o mocy 150 W - oświetlenie awaryjne,
    - **Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskim,**
    - **Funkcje:**
      - +/- 8 stopni regulacja natężenia światła,
      - Funkcja przełączająca tryb automatyczny / manualny,
      - Funkcja maksymalnego natężenia światła,
  - **W zestawie:**
    - Instrukcja obsługi OTV-S7V w języku angielskim (PDF),
    - Instrukcja obsługi CLV-S40 w języku angielskim (PDF),
    - Przewody zasilające,
  - Wymiary:
    - OTV-S7 VISERA: 29.5 x 38 x 9.5 cm,
    - CLV-S40: 37 x 41 x 14 cm,
  - Waga całkowita zestawu: 12 kg,
- Kat 02,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesiący na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

