



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Mikroskop operacyjny KARL KAPS SOM 22 (ścienny) (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 150 VA,
- **Karl Kaps SOM 22** jest precyzyjnym mikroskopem operacyjnym przeznaczonym do montażu na ścianie,
- Jednostka oświetlająca urządzenia jest zintegrowana z ramieniem, dzięki czemu mikroskop może być zamontowany na ścianie w sposób oszczędzający miejsce,
- Połączenie sprawdzonych, wytrzymałych części mechanicznych z optyką, mocnym oświetleniem i dokładnym, płynnym pozycjonowaniem zapewnia ergonomiczną pracę w codziennej praktyce,
- Obrazowanie charakteryzuje się dużą głębią ostrości i jasnością kolorów, co pozwala na szybką i precyzyjną diagnozę,
- Płynna manualna regulacja rozstawu okularów,
- Na ramieniu umieszczone są pokrętła blokujące je w wybranej pozycji,
- Osadzony na wytrzymałym, 2 - częściowym ramieniu,
- **Specyfikacja techniczna:**
  - Powiększenia: 0.63 x, 1 x, 1.6 x,
  - Ogniskowa obiektywu (f): 250,
  - Powiększenia okularu operatora: WF 10x V,
  - Światłowod,
  - Płynna regulacja natężenia światła,
  - Źródło światła: żarówka halogenowa 12V / 100W (zapasowe źródło światła: żarówka halogenowa 12 V / 100 W),
- **W zestawie:**
  - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
  - Przewód zasilający,
  - Uchwyt do mocowania na ścianie,
- Wymiary: 122 x 13 x 65 cm,
- Waga: 21.5 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

