



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Kolposkop CARL ZEISS KSK 150-FC (tor wizyjny 4K) (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 180 VA,
- Żarówka halogenowa: 12 V / 100 W,
- **CARL ZEISS 150-FC** jest mobilnym kolposkopem wyposażonym w tor wizyjny w jakości 4K,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Płynna regulacja natężenia światła,
 - Światłowod,
 - Regulacja powiększenia: 0.4x / 0.6x / 1x / 1.6x / 2.5x,
 - Okular: 10x,
 - Ogniskowa (f): 300,
 - Możliwość przełączenia na filtr zielony,
 - **Płynna regulacja:**
 - Wysokość okularu w zakresie 92 - 136 cm,
 - Możliwość płynnej regulacji mikroskopu oraz ramienia na boki,
 - Przystłony aparatu,
 - Ostrości obrazu,
 - Rozstawu okularu w zakresie: 20 mm,
 - Na ramieniu pantograficznym umieszczone są pokrętła blokujące je w wybranej pozycji,
- **Kolposkop rozbudowany o tor wizyjny 4K w skład którego wchodzi:**
 - **Monitor DELL 4K:**
 - Przekątna ekranu: 23.8",
 - Matryca: LED - IPS,
 - Rozdzielczość ekranu: 3840 x 2160 (UHD 4K),
 - Format obrazu: 16:9,
 - Częstotliwość obrazu: 60 Hz,
 - Złącza: HDMI/MHL / DisplayPort / Mini DisplayPort / USB 3.2 (4 szt.), USB-B 3.2 (1 szt.),
 - **Kamera SONY CMOS 4K:**
 - Sensor: Sony 1/2.8 cala, matryca CMOS o rozdzielczości 8,29 miliona pikseli,
 - Rozmiar piksela: 1,45 μm x 1,45 μm,
 - Wyjście HDMI: 3840x2160 przy 30 klatkach/1920x1080 przy 60 klatkach,
 - Wyjście USB: 3840x2160 / 2560x1440 / 1920x1080 / 1280x720 / 640x480 / 424x240 / 320x240 (format MJPEG),
 - Interfejs obiektywu: C/CS,
 - Ekspozycja: Automatyczna/Ręczna,
 - Kompensacja ekspozycji: Obsługiwana,
 - Balans bieli: Automatyczny / Ręczny, obsługuje regulację R, G, B,
 - Pamięć: Obsługuje maksymalnie 64 GB,
- **Urządzenie na mobilnej podstawie 5 kołowej (2 koła hamujące),**
- **W zestawie:**
 - Przewody zasilające,
 - Karta pamięci 64 GB + adapter (microSD / microSDHC / microSDXC),
 - Pilot do zdalnego sterowania funkcjami kamery,
- Wymiary całkowite: 70 x 80 x 150 cm,
- Waga: 60 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesiące na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

