



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Orbitrek magnetyczny KETTLER UNIX PX (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **KETTLER UNIX PX** cechuje się regulacją oporu sterowana silnikiem oraz precyzyjna technika. Dodatkowo UNIX PX oferuje ćwiczącym znaną i sprawdzoną technologię EXT i umożliwia jeszcze bardziej efektywny trening wszystkich partii ciała,
- HeartRateLight zatroszczy się o to, by Twoje tętno pozostawało w bezpiecznym zakresie. Jeśli tętno wzrośnie zbyt mocno, kolor wyświetlacza zmieni się na czerwono, a przy zbyt niskim tętnie na niebiesko,
- **Specyfikacja techniczna:**
  - Wyświetlacz LCD (3-kolorowe podświetlenie),
  - Wyświetlacz ciągły: 8 funkcji,
  - Wyświetlacz graficzny: profil obciążenia + funkcja HeartRateLight,
  - System hamowania: magnes sterowany silnikiem,
  - System napędowy: tarcza napędowa / pas z żebrzowaniem wzdłużnym,
  - Dowolnie skalowane programy wydajnościowe: 6,
  - Górna granica tętna: wyświetlanie procentowe oraz optyczne i akustyczny sygnał ostrzegawczy,
  - Liczba programów treningowych: 8,
  - Pomiar: czasu / odcinek treningowy / odcinek całkowity / prędkość / kadencja / pomiar tętna,
  - **Funkcje:**
    - Pomiar tętna w fazie spoczynku z oceną sprawności,
    - Program treningowy sterowany tętnem,
    - Ręczne sterowaniem obciążeniem,
    - Sterowanie parametrami,
    - Trening w strefie docelowej: FAT / FIT / MANUELL,
    - Wyświetlane wartości średnie na koniec treningu,
- **W zestawie:**
  - Przewód zasilający,
  - Klipsy na ucho do odczytu tętna,
- Wymiary: 56 x 144 x 162 cm,
- Maksymalny udźwig: 150 KG,
- Waga: 67 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

