



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Lampa zabiegowa FAMED BHS-175 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 90 VA,
- Żarówka halogenowa: 12 V / 75 W,
- **Famed BHS-175** jest mobilną lampą zabiegową przeznaczoną szczególnie do stosowania w diagnostyce i przy zabiegach w gabinetach zabiegowych oraz lekarskich,
- Czasza posiada odejmowalny, przystosowany do wielokrotnej sterylizacji uchwyt, przeznaczony do manewrowania i ustawiania kierunku wiązki światła. Uchwyt służy również do regulacji skupienia wiązki światła, jego ruch obrotowy powoduje płynne powiększanie i zmniejszanie średnicy plamy świetlnej,
- Płynna, manualna regulacja wysokości czaszy w zakresie 135 - 200 cm,
- **Zalety:**
 - Wysokie natężenie światła,
 - Wysoka temperatura barwowa zapewniająca wierne oddawanie kolorów,
 - Łatwa regulacja wielkości plamy świetlnej za pomocą sterylizowanego uchwyty,
 - Duży zakres przemieszczania czaszy i łatwa regulacja jej ustawienia,
 - Łatwe utrzymanie czystości uzyskane dzięki gładkim, cylindrycznym powierzchniom,
- **Specyfikacja:**
- Moc świetlna: 50000 lux / 1 m,
- Temperatura barwowa: 4200 K,
- Wskaźnik odwzorowania barw: 92,
- Pole świetlne: Ø 16 cm przy 110 cm,
- Mobilna, na podstawie jezdnej na 4 kółkach, w tym 2 z hamulcem,
- **Lampa posiada ślady użytkowania nie przeszkadzające w komforcie użytkowania,**
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 60 x 58 x 190 cm,
- Waga: 22 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

