



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Autorefraktometr z keratometrem RIGHTON SPEEDY-K2 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej, (2016 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 40 VA,
- Zasada pomiaru serii **Speedy** umożliwia niezwykle szybki, automatyczny pomiar refrakcji i keratometrii. Ta technologia została pierwotnie opracowana przez firmę NIKON dla pierwszej na świecie serii Speedy,
- Kontrola akomodacji podczas badania zakończona wydrukiem wartości akomodacji spoczynkowej,
- Pomiar astygmatyzmu resztkowego koniecznego przy kalkulacji soczewek kontaktowych oraz IOL,
- Specjalny tryb pomiaru dla dzieci i osób z oczopląsem,
- Wskaźnik wiarygodności pomiaru,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - **Pomiar refrakcji:**
 - **Zakres pomiaru:**
 - Zakres pomiaru sfera (D): Od -20D do +23D,
 - Zakres pomiaru cylinder (D): Od 0D do +/- 12D,
 - Oś: Od 0° do 180° (regulacja co 1°),
 - Minimalna średnica źrenicy: 2.3 mm,
 - Astygmatyzm rogówkowy: +/-12 D,
 - Pomiar PD: Od 1 do 83 mm,
 - Zakres odczytu wielkości źrenicy: Od 2.0 do 12.0 mm,
 - Odległość wierzchołkowa: 0 / 12 / 13.5 / 13.75 / 15 / 16 mm,
 - **Pomiar keratometrii:**
 - **Zakres pomiaru:**
 - Krzywa rogówki: Od 5.00 do 11.00 mm,
 - Astygmatyzm rogówkowy: Od 0.00D do 12.00D,
 - Oś: Od 0° do 180°,
 - **Obszar pomiarowy:**
 - Środkowy: \varnothing 3.2 mm,
 - Zewnętrzny: 25° - \varnothing 6.8 mm,
 - Zakres pomiaru wielkości rogówki: Od 0 do 16.00 mm,
 - Pojemność pamięci: 50 osób (100 par oczu),
 - Dotykowy wyświetlacz: LCD 5.7 cala,
 - Wbudowana drukarka termiczna o szerokości papieru 6 cm,
 - **Interfejs:**
 - US232C,
 - USB,
 - IR,
- **Menu w języku angielskim,**
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
- **Wymiary:**
 - Całkowite: 25 x 46 x 44 cm,
- Waga: 13 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- **Możliwość finansowania (tylko Polska):** Raty, Leasing, Pożyczka,

