



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stół operacyjny SCHMITZ OPX MOBILIS RC 30 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- **Zasilanie awaryjne: poprzez 4 nowe wbudowane akumulatory 5 V / 12 Ah,**
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze czarnym (możliwość wymiany tapicerki na nową za dodatkową opłatą),**
- Uniwersalny stół operacyjny **SCHMITZ OPX RC 30** z elektro-hydrauliczną regulacją za pomocą pilota zdalnego sterowania,
- Wszystkie pozycje stołu mogą być również sterowane manualnie przy pomocy pompy hydraulicznej,
- Stół mobilny na 4 podwójnych osłoniętych kołach, 1 dodatkowo koło kierunkowe, centralny hamulec, aktywowany za pomocą pedału nożnego,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - **Elektryczna regulacja za pomocą pilota sterującego:**
 - Regulacja wysokości: 72 - 108 cm,
 - Pozycja Trendelenburga: 30°,
 - Pozycja anty - Trendelenburga: 30°,
 - Przechył boczny: -20 / 0 / 20°,
 - **Manualna regulacja:**
 - Nachylenie podgłówek: -45 / 0 / 25°,
 - Nachylenie oparcia pleców: -50 / 0 / 70°,
 - Nachylenie podnóżków: -90 / 0 / 20°,
 - Kąt rozwarcia podnóżków: 55°,
 - **Manualna regulacja za pomocą manualnego przełącznika nożnego przy pomocy pompy hydraulicznej:**
 - Regulacja wysokości: 72 - 108 cm,
 - Pozycja Trendelenburga: 30°,
 - Pozycja anty - Trendelenburga: 30°,
 - Przechył boczny: -20 / 0 / 20°,
 - **Stół przystosowany badań RTG poprzez przezierność blatu,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
 - Zasilacz,
 - Przewodowy pilot sterujący,
- **Tapicerka posiada ślady zużycia nie przeszkadzające w komfortowym użytkowaniu,**
- Wymiary:
 - Całkowite: 59 x 210 x 72/108 cm,
 - Zagłówek: 52 x 30 x 4 cm,
 - Oparcie pleców: 55 x 63 x 4.5 cm,
 - Siedzisko: 52 x 48 x 4 cm,
 - Segment oparcia nóg: 26.5 x 51 x 4 cm,
- Maksymalny udźwig:
 - Bezpieczne obciążenie robocze: 135 kg,
 - Bezpieczne obciążenie robocze w pozycji horyzontalnej: 185 kg,
- Waga: 210 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

