



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Autoklaw MOCOM EXACTA VACUUM (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji włoskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 1700 W,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Intuicyjna obsługa,
 - Drzwi z mechanizmem blokującym,
 - Próżnia wstępna oraz suszenie próżniowe,
 - Posiada funkcję DRY OFF dla pominięcia fazy podciśnieniowej,
 - Sterowany i kontrolowany za pomocą mikroprocesora,
 - Automatyczne wyłączenie po 30 minutach od zakończenia cyklu sterylizacji,
 - Wyposażony w 3 wyświetlacze LCD oraz diody sygnalizacyjne LED,
- **Urządzenie posiada sześć programów sterylizacyjnych będących wynikiem wybranych przez użytkownika parametrów:**
 - Temperatury: 121° C, 134° C,
 - Rodzaju wsadu: narzędzia opakowane, nieopakowane, ciecze,
- **Wyposażony w trzy programy do dezynfekcji, każdy o temperaturze 105° C i ciśnieniu 0,2 bar dla:**
 - Narzędzi opakowanych: 50 min,
 - Narzędzi nieopakowanych: 60 min,
 - Cieczy: 65 min,
- Pojemność komory: 17 litrów,
- **Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskim,**
- **W zestawie:**
 - **Drukarka SII DPU-414** o szerokości papieru 11 cm,
 - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
 - Przewód RS,
 - Przewód zasilający,
 - Zasilacz z przewodem zasilającym drukarkę,
 - Zbiornik na wodę z wężem spustowym,
 - Tacki sitkowe o wymiarach: 28 x 17.5 x 1.5 cm,
- **Wymiary:**
 - Komory: Ø 23,5 x 36 cm,
 - Ogólne: 48 x 45 x 39 cm,
- Waga: 41 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesiący,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesiący na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- **Możliwość finansowania (tylko Polska):** Raty, Leasing, Pożyczka,

