



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Autoklaw MOCOM EXACTA VACUUM (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji włoskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 1700 W,
- **Specyfikacja techniczna:**
  - Intuicyjna obsługa,
  - Drzwi z mechanizmem blokującym,
  - Próżnia wstępna oraz suszenie próżniowe,
  - Posiada funkcję DRY OFF dla pominięcia fazy podciśnieniowej,
  - Sterowany i kontrolowany za pomocą mikroprocesora,
  - Automatyczne wyłączenie po 30 minutach od zakończenia cyklu sterylizacji,
  - Wyposażony w 3 wyświetlacze LCD oraz diody sygnalizacyjne LED,
- **Urządzenie posiada sześć programów sterylizacyjnych będących wynikiem wybranych przez użytkownika parametrów:**
  - Temperatury: 121° C, 134° C,
  - Rodzaju wsadu: narzędzia opakowane, nieopakowane, ciecze,
- **Wyposażony w trzy programy do dezynfekcji, każdy o temperaturze 105° C i ciśnieniu 0,2 bar dla:**
  - Narzędzi opakowanych: 50 min,
  - Narzędzi nieopakowanych: 60 min,
  - Cieczy: 65 min,
- Pojemność komory: 17 litrów,
- **Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskim,**
- **W zestawie:**
  - **Drukarka SII DPU-414** o szerokości papieru 11 cm,
  - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
  - Przewód RS,
  - Przewód zasilający,
  - Zasilacz z przewodem zasilającym drukarkę,
  - Zbiornik na wodę z wężem spustowym,
  - Tacki sitkowe o wymiarach: 28 x 17.5 x 1.5 cm,
- **Wymiary:**
  - Komory: Ø 23,5 x 36 cm,
  - Ogólne: 48 x 45 x 39 cm,
- Waga: 41 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesiący,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesiący na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- **Możliwość finansowania (tylko Polska):** Raty, Leasing, Pożyczka,

